

KERN FFN 3K1IPM

KERN

Allround-tafelweegschaal, beschermd door roestvrij staal en beschermingsgraad IP65, optioneel met ijkijng



Weegcel type

aluminium IP65 met
siliconen coating

Scherm

Type display	LCD
Scherm achtergrondverlichting	✓
Scherm segmenten	5
Scherm cijferhoogte	25 mm

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	243×300×127 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	243×300×127 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	233×193 mm
Afmetingen weegoppervlak	233×193 mm
Materiaal behuizing	edelstaal, kunststof
Materiaal weegoppervlak	edelstaal
Materiaal meetcel(len)	aluminium
Waterpas	✓
Stelschroeven verstelbaar	✓
Meetcellen - aantal	1

Functies

Wegingen onder het weegplateau	Geen
Bescherming IP - complete unit	IP65
Auto-Off interval(len) in batterij/ accu bedrijf	3 min off 5 min 15 min
Auto-Off interval(len) in netbedrijf	3 min off 5 min 15 min
Tarreefunctie	handmatig (eenmaal en verschillende keren)
Aantal toetsen voor bediening	3

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Accu & Voeding
Voedingseenheid type	Stekkeradapter
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO UK US CH
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO AUS UK US CH

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschaale
Productgroep	Tafel weegschaal met bescherming IP
Productfamilie	FFN

Meetsysteem

Weegsysteem	Rekmeetstrip
Aantal weegbereiken	1
Weegbereik [Max]	3 kg
Afreesbaarheid [d]	0,001 kg
Reproduceerbaarheid	0,001 kg
Linearisatie	± 0,001 kg
Minimumgewicht [Min]	0,02 kg
Resolutie	3.000
Tarrabereik	2,999 kg
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	3 kg (M3)
Mogelijke aanpassingspunten	1,5 kg; 3 kg
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	10 min
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,001 kg
Eenheden (indien de eenheid wordt beoordeeld op conformiteit)	kg g
Bauart der Waage	Weegschaal met één bereik
Eenheden	kg g
Vooraf ingestelde eenheid	kg

KERN FFN 3K1IPM

KERN

Allround-tafelweegschaal, beschermd door roestvrij staal en beschermingsgraad IP65, optioneel met ijkijng

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	110 V - 230 V AC
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	12 V, 500 mA
Contactdoos voor voedingseenheid	Holle stekker, binnen plus, Ø buiten 5,5 mm, Ø binnen 2,1 mm, lang 9,5 mm
Type batterij/accu	Pb
Batterij	geen batterij
Batterijaansluiting	Insteecklemmen
Batterij - enkelgewicht	680 g
Accu	WTB-A01N
Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	30 h
Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	50 h
Accu oplaadtijd	12 h
Batterij/accu aangesloten	vast elektrisch aangesloten, niet geïsoleerd

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	-10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C
Luchtvochtigheid omgeving [Min]	0 %
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Opslagtemperatuur [Min]	-20 °C
Opslagtemperatuur [Max]	60 °C

Approval

CE-teken	✓
Conformiteitsbeoordeling af fabriek mogelijk	✓
Nauwkeurigheidsklasse	III
IJkeenheid [e]	0,001 kg

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-247
Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijkijng)	965-227
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-127
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
-------------	-----

Afmetingen verpakking (B×D×H)	310×402×205 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	4,0 kg
Brutogewicht ca.	4,6 kg
Verzendgewicht	5,1 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761133266
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



OPTION



FACTORY

