


SAUTER FK-A01

KERN

Opzetelement tensiometer met safe-insert-functie: Trekken en loslaten om de kabel in de geleidingsrollen te voeren, voor testen tot 250 N, aluminium opzetelement, rollen naar binnen verstelbaar



Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Meettechniek
Productgroep	Accessoires voor krachtmeting

Ontwerp

Afmetingen apparaat (B×D×H)	140×140×40 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	140×140×40 mm
Materiaal	metaal
Materiaal behuizing	metaal

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-10 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	200×100×50 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,50 kg
Brutogewicht ca.	0,55 kg
Verzendgewicht	0,52 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761135819
REACH classificatie	geen verboden stoffen