


SAUTER FK-A02

KERN

Tensiometeropzetstuk voor trekspanningstests met hoge belasting tot 1000 N, stalen opzetstuk en stalen wieltjes, wieltjes niet verstelbaar



Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Meettechniek
Productgroep	Accessoires voor krachtmeting

Ontwerp

Afmetingen apparaat (B×D×H)	140×140×40 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	152×80×28 mm
Materiaal	metaal
Materiaal behuizing	metaal

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-10 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,15 kg
Brutogewicht ca.	0,15 kg
Verzendgewicht	0,133 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761138667
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

