

KERN FOB 1.5K0.5

KERN

Compacte edelstalen tafelweegschaal met speciaal checkweighing-display voor nog efficiënter werken



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschaale
Productgroep	Roestvrijstalen tafelweegschaal
Productfamilie	FOB

Meetsysteem

Weegsysteem	Rekmeetstrip
Aantal weegbereiken	1
Weegbereik [Max]	1500 g
Afreesbaarheid [d]	0,5 g
Reproduceerbaarheid	0,5 g
Linearisatie	± 1,5 g
Resolutie	3.000
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	1,5 kg (M1)
Mogelijke aanpassingspunten	1,5 kg
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	10 min
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	1,5 g
Bauart der Waage	Weegschaal met één bereik
Eenheden	g lb
Maximale kruip (15 minuten)	2 g
Maximale kruip (30 minuten)	4 g
Vooraf ingestelde eenheid	g

Scherm

Type display	LCD
--------------	-----

Scherm achtergrondverlichting	✓
Scherm cijferhoogte	20 mm

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	235×175×55 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	175×165 mm
Afmetingen weegoppervlak	175×165 mm
Materiaal behuizing	edelstaal
Materiaal weegoppervlak	edelstaal
Waterpas	✓
Stelschroeven verstelbaar	✓

Functies

Tolerantie wegen	✓
Tolerantie wegen - signaal type	visueel
Bescherming IP - complete unit	-
Auto-Off interval(len) in batterij/ accu bedrijf	2 min
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Voedingseenheid
Voedingseenheid type	Stekkeradapter
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO AUS UK US CH
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	230 V AC, 50 Hz
Stroomvoorziening afneembaar	afneembaar
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	6 V - 15 V / 500 mA
Contactdoos voor voedingseenheid	Holle stekker, binnen minus, Ø binnen 2,1 mm, Ø buiten 5,5 mm, lang 12 mm
Type batterij/accu	NiMH
Batterij	geen batterij
Accu	NiMH, 7.2 V, 1200 mAh
Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	24 h
Accu oplaadtijd	8 h
Accu optioneel	Accu optioneel - intern

KERN FOB 1.5K0.5



Compacte edelstalen tafelweegschaal met speciaal checkweighing-display voor nog efficiënter werken

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	5 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	35 °C
Luchtvochtigheid omgeving [Min]	25 %
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	95 %

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-247
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-127
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

Verpakking & verzending


Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	390×245×110 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	1,8 kg
Brutogewicht ca.	2,4 kg
Verzendgewicht	2,4 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761214378
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

