

KERN FOB 5K1S

KERN

Compacte roestvrijstalen tafelweegschaal voor het wegen, controleren en portioneren in de krapste ruimtes



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschaale
Productgroep	Roestvrijstalen tafelweegschaal
Productfamilie	FOB-S

Meetsysteem

Weegsysteem	Rekmeetstrip
Aantal weegbereiken	1
Weegbereik [Max]	5000 g
Afreesbaarheid [d]	1 g
Reproduceerbaarheid	1 g
Linearisatie	± 2 g
Resolutie	5.000
Tarrabereik	5000 g
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	5 kg (M1)
Mogelijke aanpassingspunten	5 kg
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	10 min
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	3 g
Bauart der Waage	Weegschaal met één bereik
Eenheden	g dwt ozt lb oz lb:oz
Maximale kruip (15 minuten)	4 g

Maximale kruip (30 minuten)	8 g
Vooraf ingestelde eenheid	g

Scherm

Type display	LCD
Scherm achtergrondverlichting	geen
Scherm cijferhoogte	20 mm

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	155×175×40 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	125×155 mm
Afmetingen weegoppervlak	125×155 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	155×125×8 mm
Materiaal behuizing	edelstaal
Materiaal weegoppervlak	edelstaal
Materiaal plateau	edelstaal

Functies

Wegingen onder het weegplateau	Geen
Auto-Off interval(len) in batterij/ accu bedrijf	3 min off 4 min 5 min 2 min
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)
Aantal toetsen voor bediening	3

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Batterij
Voedingseenheid type	Stekkeradapter
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO UK CH
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	230 V AC, 50 Hz
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	9 V, 100 mA
Contactdoos voor voedingseenheid	Jack plug; vooraan plus, achteraan min
Type batterij/accu	Alkali(-mangaan)
Batterij	9 V Block
Batterijaansluiting	9v blok
Batterij bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	20 h
Batterij oplaadtijd	20 h
Batterij capaciteit	560 mAh
Batterij spanning	9 V

KERN FOB 5K1S



Compacte roestvrijstalen tafelweegschaal voor het wegen, controleren en portioneren in de krapste ruimtes

Aantal batterijcellen	1
Batterij – enkelgewicht	47 g
Batterij – totaalgewicht in het artikel	47 g
Batterijcapaciteit (Wh)	5,04 Wh
Tests volgens UN 38.3 doorstaan	✓
Batterij/accu aangesloten	niet aangesloten, bijgevoegd

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C
Luchtvochtigheid omgeving [Min]	25 %
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	95 %

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-247
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-127
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	190×212×75 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,70 kg
Brutogewicht ca.	0,85 kg
Verzendgewicht	0,8433 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761135765
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

