KERN **MBC-A01**

Mechanische lengtemeetlat ter bevestiging aan de weegschaal, meetbereik 10 cm – 80 cm, deling 1 mm



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Weegschaal
Productgroep	Lengtemeetlat

Meetsysteem

Meetbereik lengtemeetlat (cm)	10-80cm @ 0,1cm ± 0,5cm
Meetbereik lengte [Min]	10 cm
Linearisatie	±
Eenheden	inch inch/ft cm
Meetbereik lengte [Max]	80 cm
Tolerantie lengtemeetlat	5 mm
Divisie	1 mm

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	900×300×180 mm
Afmetingen apparaat (B×D×H)	900×465×180 mm
Materiaal behuizing	kunststof
Meetuitlijning	horizontaal

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	0 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Opslagtemperatuur [Min]	-20 °C
Opslagtemperatuur [Max]	60 °C

Approval

CE-teken	✓
Goedkeuring conform 2017/745 (MDR, med.)	✓

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	180×890×140 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,80 kg
Brutogewicht ca.	1,4 kg
Verzendgewicht	4,5 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761133624
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

1 DAY

CE 0297