KERN **MSF 200**

Als elke centimeter telt! Mechanische lengtemeetlat met medische goedkeuring voor professioneel gebruik in de medische diagnostiek



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Medische weegschaal
Productgroep	Lengtemeetlat
Productfamilie	MSF

Meetsysteem

Meetbereik lengtemeetlat (cm)	60-100cm @ 0,1cm ± 0,5cm 100-210cm @ 0,1cm ± 1cm
Meetbereik lengte [Min]	60 cm
Eenheden	inch/ft cm
Meetbereik lengte [Max]	210 cm
Tolerantie lengtemeetlat	10 mm
Divisie	0,1 cm
Vooraf ingestelde eenheid	mm

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	53×40×1000 mm
Afmetingen apparaat (B×D×H)	60×60×930 mm
Meetuitlijning	verticaal

Milieuomstandigheden

Gebruikstemperatuur [Min]	10 °C
Gebruikstemperatuur [Max]	40 °C

Approval

CE-teken	✓
Goedkeuring conform 2017/745 (MDR, med.)	✓

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	1015×70×45 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,80 kg
Brutogewicht ca.	1,2 kg
Verzendgewicht	1,006 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761192843
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

1 DAY

CE 0297