KERN **PCB-A01**

Accu intern, gebruiksduur maximaal 48 h, oplaadtijd ca. 8 h, AUTO-OFF-functie om de accu te sparen, uitschakelbaar



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Weegschaal
Productgroep	Accumulator

Ontwerp

Materiaal	kunststoffen

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Accu & Voeding
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO UK US CH
Type batterij/accu	NiMH
Batterijaansluiting	Insteekklemmen
Accu oplaadtijd	8 h
Batterij/accu aangesloten	niet aangesloten, bijgevoegd

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-20 °C
Opslagtemperatuur [Max]	60 °C

Approval

CE-teken	✓

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	70×100×100 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,25 kg
Brutogewicht ca.	0,40 kg
Verzendgewicht	0,36879 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761085657

Pictogrammen

STANDARD

