KERN **PCD-A04**

Accu intern, gebruiksduur maximaal 24 h, oplaadtijd ca. 12 h, AUTO-OFF-functie om de accu te sparen, uitschakelbaar



Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Weegschaal
Productgroep	Accumulator

Ontwerp

Materiaal	A PET

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Accu & Voeding
Type batterij/accu	NiMH
Batterijaansluiting	Insteekklemmen
Accu	7.2 V, 750 mA
Batterij/accu aangesloten	niet aangesloten, bijgevoegd

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-20 °C
Opslagtemperatuur [Max]	60 °C

Approval

CE-teken	✓

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	110×85×45 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,20 kg
Brutogewicht ca.	0,25 kg
Verzendgewicht	0,22 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761134188