SAUTER **TB 1000-0.1F**

Praktische laagdiktemeter voor dagelijks gebruik



Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Laagdiktemeter
Productgroep	Digitale laagdiktemeter
Productfamilie	TB

Meetsysteem

Testobject coating	Niet-magnetische bekledingen op ijzer en staal, type F
Offset accur (% van [Max])	1%
Meetbereik laagdikte [d] (µm)	100 µm; 1000 µm
Afleesbaarheid laagdikte [d] (µm)	0,1 µm; 1 µm
Minimumdikte basis materiaal	300 µm
Kleinste monster, vlak (radius)	6 mm
Kleinste monster, convex (radius)	1,5 mm
Kleinste monster, concaaf (radius)	25 mm
Eenheden	µm inch (mil)
Tolerantie (% van [Max])	3%
Positie voor plaatsing van de sensor	extern
Laagdiktemeters sensortype	FE

Scherm

Type display	LCD

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	161×69×32 mm
Afmetingen behuizing (B×D×H)	161×69×32 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	161×69×32 mm
Materiaal behuizing	kunststof
Kabellengte	1 m

Functies

Verhoging van de meetnauwkeurigheid mogelijk	✓

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Batterij
Type batterij/accu	Alkali(-mangaan)
Batterij	4×1.5 V AAA
Batterij capaciteit	2.600 mAh
Batterij spanning	1,5 V
Aantal batterijcellen	4
Batterij – enkelgewicht	92 g
Batterij – totaalgewicht in het artikel	368 g
Batterijcapaciteit (Wh)	3,9 Wh
Batterij/accu aangesloten	niet aangesloten, bijgevoegd

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	0 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	50 °C
Opslagtemperatuur [Min]	-10 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Approval

CE-teken	✓

Diensten

Artikelnummer voor fabriekskalibratie	961-110

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	255×215×70 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,75 kg
Brutogewicht ca.	0,90 kg
Verzendgewicht	0,86 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761140004
REACH classificatie	geen verboden stoffen

SAUTER **TB 1000-0.1F**

Praktische laagdiktemeter voor dagelijks gebruik

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

