


SAUTER TI-D

KERN

Hefboomtestinstallatie voor reproduceerbare hardheidstests met glazen bodemplaat



Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761140240
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Hardheidsmeting
Productgroep	Handmatige Shore-testinstallatie
Productfamilie	TI

Meetsysteem

Hardheidsschalen	Shore D
Testkracht hardheidsmeting	50 N

Ontwerp

Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	150×200×400 mm
Testtafel diameter (Ø)	75 mm
Materiaal behuizing	edelstaal
Hoogte van het testobject [Max]	60 mm
Verplaatsingsweg met hendelbeweging / release [Max]	15 mm

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-10 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	355×255×180 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	8 kg
Brutogewicht ca.	10 kg
Verzendgewicht	9,5 kg