

SAUTER TVP-L

KERN

Handmatige testinstallatie voor drukkrachtmetingen met digitale lengtemeeteenheid



Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Testinstallatie
Productgroep	Handmatige testinstallatie
Productfamilie	TVP-L

Meetsysteem

Meetbare lengte [Max]	10 cm
Tolerantie (gemeten lengte)	2%

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	150×233×420 mm
Afmetingen behuizing (B×D×H)	150×233×420 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	150×233×420 mm
Materiaal behuizing	metaal, gelakt
Type aandrijving	handmatig hefboom
Montage - krachtverdeling	5 × tapgat M6
Montage - krachttoepassing	5 × tapgat M6
Geproduceerde kracht [Max]	500 N
Hoogte meetruimte [Max]	315 mm
Verplaatsingsweg met hendelbeweging / release [Max]	78 mm

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-10 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	570×275×240 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	11 kg
Brutogewicht ca.	12 kg
Verzendgewicht	12 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761139763
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

