

KERN UFN 600K200IPM

KERN

Palletweegschaal met roestvrijstalen lastopname (IP67) en roestvrijstalen afleesinrichting (IP65), optioneel met ijking



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschaale
Productgroep	Palletweegschaal
Productfamilie	UFN

Meetsysteem

Weegsysteem	Rekmeetstrip
Weegbereik [Max]	600 kg
Aflesbaarheid [d]	0,2 kg
Reproduceerbaarheid	0,2 kg
Linearisatie	± 0,2 kg
Minimumgewicht [Min]	4 kg
Resolutie	3.000
Tarrabereik	-600 kg
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	600 kg (M1)
Inslingertijd	3 s
Opwarmtijd	10 min
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,2 kg
Weegcel - verbinding	4-draads
Eenheden (indien de eenheid wordt beoordeeld op conformiteit)	kg
Bauart der Waage	Weegschaal met één bereik
Eenheden	kg
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Weegcel type	ZEMIC H8C 0.5 ton

Scherm

Type display	LCD
Scherm type	LCD met achtergrondverlichting
Scherm achtergrondverlichting	✓
Scherm cijferhoogte	52 mm
Talen voor gebruikersinterfaces	Symbolische taal

Ontwerp

Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	267×173×93 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	1190×840 mm
Afmetingen weegoppervlak	1190×840 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	1360×850×90 mm
Materiaal weegoppervlak	edelstaal
Materiaal plateau	edelstaal (SUS304)
Materiaal displaybehuizing	edelstaal
Materiaal meetcel(len)	edelstaal
Waterpas	✓
Stelschroeven verstelbaar	✓
Statief kantelbaar	✓
Wandhouder	✓
Kabellengte	5 m
Afleesinrichting kabellengte	5 m
Toegestane afleesinrichting-kabellengte [Max]	30 m
Plattformkonstruktion	Gelaste lastplaat; geribbeld plaatstaal
Meetcellen - aantal	4

Functies

Totale geheugenfunctie	✓
Recept/samenstellingsniveau	Sum A
Tolerantie wegen	✓
Tolerantie wegen - signaal type	akoestisch visueel
Functie voor middeling onder onstabiele weegomstandigheden	✓
Telfunctie	✓
Mogelijke referentiehoeveelheid	10, 20, 50, 100, 200
Bescherming IP - scherm	IP65
Bescherming IP - meetcel	IP67
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	selecteerbaar
Auto-Off interval(len) in netbedrijf	selecteerbaar
Tarreefunctie	handmatig (eenmaal en verschillende keren)
Aantal toetsen voor bediening	7

KERN UFN 600K200IPM

KERN

Palletweegschaal met roestvrijstalen lastopname (IP67) en roestvrijstalen afleesinrichting (IP65), optioneel met ijking

Interface

Interfaces	RS-232 (optioneel, factory)
	Bluetooth BTC (v2.0) (optionele, factory)
	analoog (0 - 10 V) (optionele, factory)
	analoog (4 - 20 mA) (optionele, factory)

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Accu & Voeding
Voedingseenheid type	Stekkeradapter
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO
	UK
	US
	CH

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	110 V - 230 V AC
--	------------------

Stroomvoorziening afneembaar	afneembaar
------------------------------	------------

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	12 V, 500 mA
--	--------------

Contactdoos voor voedingseenheid	Holle stekker, binnen plus, Ø buiten 5,5 mm, Ø binnen 2,1 mm, lang 9,5 mm
----------------------------------	---

Type batterij/accu	Pb
--------------------	----

Batterijaansluiting	Insteekklemmen
---------------------	----------------

Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	20 h
--	------

Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	35 h
---	------

Accu oplaadtijd	10 h
-----------------	------

Batterij/accu aangesloten	vast elektrisch aangesloten, niet geïsoleerd
---------------------------	--

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	-10 °C
----------------------------	--------

Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C
----------------------------	-------

Luchtvochtigheid omgeving [Min]	10 %
---------------------------------	------

Luchtvochtigheid omgeving [Max]	95 %
---------------------------------	------

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Conformiteitsbeoordeling af fabriek mogelijk	✓
--	---

Nauwkeurigheidsklasse	III
-----------------------	-----

IJkeenheid [e]	0,2 kg
----------------	--------

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-250
--	---------

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	965-230
--	---------

Artikelnummer voor DAkS-kalibratie	963-130
------------------------------------	---------

Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517
---	---------

Verpakking & verzending

Levertijden	2 d
-------------	-----

Afmetingen verpakking (B×D×H)	1410×910×210 mm
-------------------------------	-----------------

Verzendmethode	Expeditie
----------------	-----------

Nettogewicht ca.	55 kg
------------------	-------

Brutogewicht ca.	85 kg
------------------	-------

Verzendgewicht	85 kg
----------------	-------

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761239807
-----------------	---------------

REACH classificatie	geen verboden stoffen
---------------------	-----------------------

Pictogrammen

STANDARD



OPTION



FACTORY

