


FLKMS 50/32IM/LA/PLC

Artikelnummer: 2284510

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=2284510>VARIOFACE-initiatormodul, voor aansluiting van 32 PNP-initiatoren,
met lichtindicatie

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Commerciële gegevens

EAN	 4 017918 055684
sales group	I630
VPE	1 Pcs.
Douanetarief	85369010
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 480 (CAT-7-2013)

Technische gegevens

Algemene gegevens

nominale spanning U_N	20 V DC (tot 30 V DC)
max. stroombelastbaarheid per aftakking	1 A
max. totaalstroom voeding	2 A (per byte)
aantal polen	50
breedte	180 mm
hoogte	90 mm

diepte	81 mm
statusindicatie	led
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 50 °C
omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-20 °C ... 70 °C
isolatiespanning	500 V (50 Hz, 1 min.)
inbouwpositie	niet van invloed
normen / bepalingen	IEC 60664
	DIN EN 50178
	IEC 62103
vervuilingsgraad	2
overspanningscategorie	II
test-stootspanning	0,8 kV

Aansluitgegevens aansluiting 1

benaming aansluiting	veldniveau
aansluiting overeenkomstig norm	IEC / EN
aansluitmethode	schroefaansluiting
min. aderdoorsnede massief	0,2 mm ²
max. aderdoorsnede massief	4 mm ²
min. aderdoorsnede soepel	0,2 mm ²
max. aderdoorsnede soepel	2,5 mm ²
min. aderdoorsnede AWG/kcmil	24
max. aderdoorsnede AWG/kcmil	12
striplengte	8 mm
schroefdraad	M3

Aansluitgegevens aansluiting 2

benaming aansluiting	besturingsniveau
aantal aansluitingen	1
aansluitmethode	IDC- / FLK-stiftconnector (2,54 mm)
aantal polen	50

Toelatingen



toelatingen


cULus Recognized, GOST

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Tekeningen

schakelschema



Aansluitschema FLKMS 50/32IM/LA/PLC

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden