



## UM 45-FLK14


Artikelnummer: 2962557

De afbeelding toont een 34-polige variant

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=2962557>VARIOFACE-moduul, met schroefaansluiting en platte  
bandkabelconnector, voor montage op NS 35/7,5, aantal polen: 14

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

### Commerciële gegevens

|                       |   |
|-----------------------|---|
| EAN                   |  |
| sales group           | I001  |
| VPE                   | 1 Pcs.  |
| Douanetarief          | 85369010  |
| Brutogewicht per stuk | KG  |
| Nettogewicht per stuk | KG  |
| Zie cataloguspagina   | Pagina 279 (IF-2007)  |

### Technische gegevens

#### Algemene gegevens

|   |         |
|---|---------|
| nominale spanning $U_N$                 | 25 V AC |
|   | 60 V DC |
| max. stroombelastbaarheid per aftakking | 1 A     |
| aantal polen                            | 14      |
| breedte                                 | 59 mm   |
| hoogte                                  | 45 mm   |

|   |                  |
|---|------------------|
| diepte                                  | 50 mm            |
| omgevingstemperatuur (bedrijf)          | -20 °C ... 50 °C |
| omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| isolatiespanning ingang/uitgang         | 500 V AC         |
| inbouwpositie                           | niet van invloed |
| normen / bepalingen                     | IEC 60664        |
|   | DIN EN 50178     |
|   | DIN VDE 110      |
| vervuilingsgraad                        | 2                |
| overspanningscategorie                  | II               |

**Aansluitgegevens aansluiting 1**

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| benaming aansluiting            | printaansluiting     |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC / EN             |
| aansluitmethode                 | schroefaansluiting   |
| min. aderdoorsnede massief      | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| max. aderdoorsnede massief      | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| min. aderdoorsnede soepel       | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| max. aderdoorsnede soepel       | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| min. aderdoorsnede AWG/kcmil    | 26                   |
| max. aderdoorsnede AWG/kcmil    | 16                   |
| striplengte                     | 6 mm                 |
| schroefdraad                    | M3                   |

**Toelatingen**

toelatingen

cULus Recognized, GOST

aangevraagde toelatingen:


Ex-toelatingen:

| Toebehoren        |                            |   |
|-------------------|----------------------------|---|
| Artikel           | Omschrijving               | Omschrijving  |
| <b>kabel/ader</b> |                            |   |
| 2295729           | FLK 14/EZ-DR/ 30/KONFEK    | Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 14-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 8 kanalen, kabellengte: 0,3 m             |
| 2288901           | FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK    | Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 14-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 8 kanalen, kabellengte: 0,5 m             |
| 2296977           | FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK/S  | Geconfectioneerde afgeschermd systeemkabel, met twee 14-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 8 kanalen, kabellengte: 0,5 m |
| 2288914           | FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK   | Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 14-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 8 kanalen, kabellengte: 1 m               |
| 2296980           | FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK/S | Geconfectioneerde afgeschermd systeemkabel, met twee 14-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 8 kanalen, kabellengte: 1 m   |
| 2288927           | FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK   | Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 14-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 8 kanalen, kabellengte: 1,5 m             |
| 2296993           | FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK/S | Geconfectioneerde afgeschermd systeemkabel, met twee 14-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 8 kanalen, kabellengte: 1,5 m |
| 2288930           | FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK   | Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 14-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 8 kanalen, kabellengte: 2 m               |
| 2297002           | FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK/S | Geconfectioneerde afgeschermd systeemkabel, met twee 14-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 8 kanalen, kabellengte: 2 m   |
| 2288943           | FLK 14/EZ-DR/ 250/KONFEK   | Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 14-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 8 kanalen, kabellengte: 2,5 m             |
| 2288956           | FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK   | Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 14-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 8 kanalen, kabellengte: 3 m               |
| 2299013           | FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK/S | Geconfectioneerde afgeschermd systeemkabel, met twee 14-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 8 kanalen, lengte: 3 m        |
| 2288969           | FLK 14/EZ-DR/ 350/KONFEK   | Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 14-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 8 kanalen, kabellengte: 3,5 m             |
| 2288972           | FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK   | Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 14-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 8 kanalen, kabellengte: 4 m               |

|         |                            |   |
|---------|----------------------------|---|
| 2299026 | FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK/S | Geconfectioneerde afgeschermdde systeemkabel, met twee 14-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 8 kanalen, lengte: 4 m  |
| 2290847 | FLK 14/EZ-DR/ 450/KONFEK   | Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 14-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 8 kanalen, kabellengte: 4,5 m         |
| 2290834 | FLK 14/EZ-DR/ 500/KONFEK   | Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 14-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 8 kanalen, kabellengte: 5 m           |
| 2290850 | FLK 14/EZ-DR/ 550/KONFEK   | Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 14-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 8 kanalen, kabellengte: 5,5 m         |
| 2290863 | FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK   | Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 14-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 8 kanalen, kabellengte: 6 m           |
| 2299039 | FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK/S | Geconfectioneerde afgeschermdde systeemkabel, met twee 14-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 8 kanalen, lengte: 6 m  |
| 2299563 | FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK   | Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 14-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 8 kanalen, kabellengte: 8 m           |
| 2299042 | FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK/S | Geconfectioneerde afgeschermdde systeemkabel, met twee 14-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 8 kanalen, lengte: 8 m  |
| 2299576 | FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK   | Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 14-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 8 kanalen, kabellengte: 10 m          |
| 2299055 | FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK/S | Geconfectioneerde afgeschermdde systeemkabel, met twee 14-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 8 kanalen, lengte: 10 m |
| 2295046 | FLK EZ-DR-S.../.../...     | Systeemkabel, met confectionering, afgeschermd, kabellengte: variabel   |
| 2295059 | FLK EZ-DR.../.../...       | Systeemkabel, met confectionering, niet afgeschermd, kabellengte: variabel  |

**Tekeningen**

schakelschema



**Adresgegevens**

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel. +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact  
Technische wijzigingen voorbehouden