



VIP-2/SC/2FLK14 (1-20) /S7

Artikelnummer: 2315230

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=2315230>

VARIOFACE-interfacemodul voor Siemens SIMATIC® S7-300,
voor max. 16 kanalen met speciale SIMATIC®-codering (1 - 20),
schroefaansluiting, moduulbreedte: 80,6 mm



Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Commerciële gegevens

EAN	 4 046356 313070
sales group	I550
VPE	1 Pcs.
Douanetarief	85369010
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 474 (CAT-7-2013)

Technische gegevens**Algemene gegevens**

nominale spanning U_N	60 V AC/DC
max. stroombelastbaarheid per aftakking	1 A
aantal polen	14
breedte	80,6 mm
hoogte	65,5 mm
diepte	56 mm

statusindicatie	Nee
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 50 °C
omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-20 °C ... 70 °C
inbouwpositie	niet van invloed
normen / bepalingen	IEC 60664
	DIN EN 50178
	IEC 62103
vervuilingsgraad	2
overspanningscategorie	II
test-stootspanning	0,6 kV

Aansluitgegevens aansluiting 1

benaming aansluiting	veldniveau
aansluitmethode	schroefaansluiting
min. aderdoorsnede massief	0,2 mm ²
max. aderdoorsnede massief	4 mm ²
min. aderdoorsnede soepel	0,2 mm ²
max. aderdoorsnede soepel	2,5 mm ²
min. aderdoorsnede AWG/kcmil	24
max. aderdoorsnede AWG/kcmil	12
striplengte	8 mm
schroefdraad	M 3

Aansluitgegevens aansluiting 2

benaming aansluiting	besturingsniveau
aantal aansluitingen	2
aansluitmethode	IDC- / FLK-stiftconnector (2,54 mm)
aantal polen	14

Toelatingen



toelatingen

CSA, cULus Recognized

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Toebehoren		
Artikel	Omschrijving	Omschrijving
Codering		
0818111	UC-TM 4	Codering voor klemmen, mat, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 4,2 mm, Schrijfvlak: 3,6 x 10,5 mm
0818085	UC-TM 6	Codering voor klemmen, mat, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 6,2 mm, Schrijfvlak: 5,6 x 10,5 mm
0811862	ZB 22:UNBEDRUCKT	Zackband, stroken, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: Plotter, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 22 mm, Schrijfvlak: 10,5 x 21,8 mm
0809793	ZB 5,08:UNBEDRUCKT	Zackband, stroken, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: Plotter, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 5,08 mm, Schrijfvlak: 4,98 x 10,5 mm
algemeen		
5147777	BLUEMARK X1	Printer met UV-technologie voor het bedrukken van kunststofschildjes in UniCard-formaat
kabel/ader		
2314040	FLK 14-EZ-DR-HF/...	Geconfectioneerde halogeen vrije ronde kabel, met twee 14-polige contraconnectoren (1:1-aansluiting), o.a. voor de overdracht van 8 kanalen. De halogeen vrije uitvoering heeft alleen betrekking op de 14-polige kabel, kabellengte: variabel
2295729	FLK 14/EZ-DR/ 30/KONFEK	Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 14-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 8 kanalen, kabellengte: 0,3 m
2288901	FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK	Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 14-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 8 kanalen, kabellengte: 0,5 m
2296977	FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK/S	Geconfectioneerde afgeschermd systeemkabel, met twee 14-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 8 kanalen, kabellengte: 0,5 m
2288914	FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK	Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 14-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 8 kanalen, kabellengte: 1 m
2296980	FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK/S	Geconfectioneerde afgeschermd systeemkabel, met twee 14-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 8 kanalen, kabellengte: 1 m


2288927	FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK	Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 14-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 8 kanalen, kabellengte: 1,5 m
2288930	FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK	Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 14-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 8 kanalen, kabellengte: 2 m
2297002	FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK/S	Geconfectioneerde afgeschermdde systeemkabel, met twee 14-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 8 kanalen, kabellengte: 2 m
2288943	FLK 14/EZ-DR/ 250/KONFEK	Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 14-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 8 kanalen, kabellengte: 2,5 m
2288956	FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK	Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 14-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 8 kanalen, kabellengte: 3 m
2299013	FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK/S	Geconfectioneerde afgeschermdde systeemkabel, met twee 14-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 8 kanalen, lengte: 3 m
2288969	FLK 14/EZ-DR/ 350/KONFEK	Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 14-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 8 kanalen, kabellengte: 3,5 m
2288972	FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK	Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 14-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 8 kanalen, kabellengte: 4 m
2299026	FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK/S	Geconfectioneerde afgeschermdde systeemkabel, met twee 14-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 8 kanalen, lengte: 4 m
2290847	FLK 14/EZ-DR/ 450/KONFEK	Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 14-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 8 kanalen, kabellengte: 4,5 m
2290834	FLK 14/EZ-DR/ 500/KONFEK	Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 14-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 8 kanalen, kabellengte: 5 m
2290850	FLK 14/EZ-DR/ 550/KONFEK	Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 14-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 8 kanalen, kabellengte: 5,5 m
2290863	FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK	Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 14-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 8 kanalen, kabellengte: 6 m
2299039	FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK/S	Geconfectioneerde afgeschermdde systeemkabel, met twee 14-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 8 kanalen, lengte: 6 m
2299563	FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK	Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 14-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 8 kanalen, kabellengte: 8 m
2299042	FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK/S	Geconfectioneerde afgeschermdde systeemkabel, met twee 14-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 8 kanalen, lengte: 8 m

2299576	FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK	Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 14-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 8 kanalen, kabellengte: 10 m
2299055	FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK/S	Geconfectioneerde afgeschermdde systeemkabel, met twee 14-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 8 kanalen, lengte: 10 m
2305952	FLK 14/EZ-DR/HF/ 50/KONFEK	Geconfectioneerde halogeenvrije ronde kabel, met twee 14-polige contraconnectoren (1:1-aansluiting), o.a. voor de overdracht van 8 kanalen. De halogeenvrije uitvoering heeft alleen betrekking op de 14-polige kabel,kabellengte: 0,5 m
2305965	FLK 14/EZ-DR/HF/ 100/ KONFEK	Geconfectioneerde halogeenvrije ronde kabel, met twee 14-polige contraconnectoren (1:1-aansluiting), o.a. voor de overdracht van 8 kanalen. De halogeenvrije uitvoering heeft alleen betrekking op de 14-polige kabel, kabellengte: 1 m
2305978	FLK 14/EZ-DR/HF/ 150/ KONFEK	Geconfectioneerde halogeenvrije ronde kabel, met twee 14-polige contraconnectoren (1:1-aansluiting), o.a. voor de overdracht van 8 kanalen. De halogeenvrije uitvoering heeft alleen betrekking op de 14-polige kabel, kabellengte: 1,5 m
2305981	FLK 14/EZ-DR/HF/ 200/ KONFEK	Geconfectioneerde halogeenvrije ronde kabel, met twee 14-polige contraconnectoren (1:1-aansluiting), o.a. voor de overdracht van 8 kanalen. De halogeenvrije uitvoering heeft alleen betrekking op de 14-polige kabel, kabellengte: 2 m
2305994	FLK 14/EZ-DR/HF/ 250/ KONFEK	Geconfectioneerde halogeenvrije ronde kabel, met twee 14-polige contraconnectoren (1:1-aansluiting), o.a. voor de overdracht van 8 kanalen. De halogeenvrije uitvoering heeft alleen betrekking op de 14-polige kabel, kabellengte: 2,5 m
2304759	FLK 14/EZ-DR/HF/ 300/ KONFEK	Geconfectioneerde halogeenvrije ronde kabel, met twee 14-polige contraconnectoren (1:1-aansluiting), o.a. voor de overdracht van 8 kanalen. De halogeenvrije uitvoering heeft alleen betrekking op de 14-polige kabel,kabellengte: 3 m
2304762	FLK 14/EZ-DR/HF/ 400/ KONFEK	Geconfectioneerde halogeenvrije ronde kabel, met twee 14-polige contraconnectoren (1:1-aansluiting), o.a. voor de overdracht van 8 kanalen. De halogeenvrije uitvoering heeft alleen betrekking op de 14-polige kabel,kabellengte: 4 m
2304717	FLK 14/EZ-DR/HF/ 500/ KONFEK	Geconfectioneerde halogeenvrije ronde kabel, met twee 14-polige contraconnectoren (1:1-aansluiting), o.a. voor de overdracht van 8 kanalen. De halogeenvrije uitvoering heeft alleen betrekking op de 14-polige kabel,kabellengte: 5 m
2306003	FLK 14/EZ-DR/HF/ 600/ KONFEK	Geconfectioneerde halogeenvrije ronde kabel, met twee 14-polige contraconnectoren (1:1-aansluiting), o.a. voor de overdracht van 8 kanalen. De halogeenvrije uitvoering heeft alleen betrekking op de 14-polige kabel,kabellengte: 6 m
2314011	FLK 14/EZ-DR/HF/ 700/ KONFEK	Geconfectioneerde halogeenvrije ronde kabel, met twee 14-polige contraconnectoren (1:1-aansluiting), o.a. voor de overdracht van 8 kanalen. De halogeenvrije uitvoering heeft alleen betrekking op de 14-polige kabel,kabellengte: 7 m

2314024	FLK 14/EZ-DR/HF/ 800/ KONFEK	Geconfectioneerde halogeenvrije ronde kabel, met twee 14-polige contraconnectoren (1:1-aansluiting), o.a. voor de overdracht van 8 kanalen. De halogeenvrije uitvoering heeft alleen betrekking op de 14-polige kabel,kabellengte: 8 m
2314037	FLK 14/EZ-DR/HF/1000/ KONFEK	Geconfectioneerde halogeenvrije ronde kabel, met twee 14-polige contraconnectoren (1:1-aansluiting), o.a. voor de overdracht van 8 kanalen. De halogeenvrije uitvoering heeft alleen betrekking op de 14-polige kabel,kabellengte: 10 m
2295046	FLK EZ-DR-S.../.../...	Systeemkabel, met confectionering, afgeschermd, kabellengte: variabel
2295059	FLK EZ-DR.../.../...	Systeemkabel, met confectionering, niet afgeschermd, kabellengte: variabel

Tekeningen

schakelschema



Aansluitschema: VIP-2/.../2FLK14 (1-20) /S7

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden