


## FLKM 20

Artikelnummer: 2281047

De afbeelding toont een 40-polige variant



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=2281047>

VARIOFACE-moduul, met schroefaansluiting en platte bandkabelconnector, voor montage op NS 32 of NS 35/7,5, met stiftconnector alsmede korte en lange vergrendelingshaken voor printconnectoren, aantal polen: 20



Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

### Commerciële gegevens

|                       |  |
|-----------------------|--|
| EAN                   | <br>4 017918 054496 |
| sales group           | I001   |
| VPE                   | 10 Pcs.  |
| Douanetarief          | 85369010   |
| Brutogewicht per stuk | KG   |
| Nettogewicht per stuk | KG   |
| Zie cataloguspagina   | Pagina 242 (IF-2007)   |

### Technische gegevens

#### Algemene gegevens

|   |                      |
|---|----------------------|
| nominale spanning $U_N$                 | < 50 V AC<br>60 V DC |
| max. stroombelastbaarheid per aftakking | 1 A                  |
| aantal polen                            | 20                   |
| breedte                                 | 56,3 mm              |
| hoogte                                  | 77 mm                |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| diepte                                  | 58,5 mm               |
| statusindicatie                         | Nee                   |
| omgevingstemperatuur (bedrijf)          | -20 °C ... 50 °C      |
| omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 70 °C      |
| isolatiespanning                        | 500 V (50 Hz, 1 min.) |
| inbouwpositie                           | niet van invloed      |
| normen / bepalingen                     | IEC 60664             |
|   | DIN EN 50178          |
|   | IEC 62103             |
| vervuilingsgraad                        | 2                     |
| overspanningscategorie                  | II                    |

**Aansluitgegevens aansluiting 1**

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| benaming aansluiting            | printaansluiting    |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC / EN            |
| aansluitmethode                 | schroefaansluiting  |
| min. aderdoorsnede massief      | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| max. aderdoorsnede massief      | 4 mm <sup>2</sup>   |
| min. aderdoorsnede soepel       | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| max. aderdoorsnede soepel       | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| min. aderdoorsnede AWG/kcmil    | 24                  |
| max. aderdoorsnede AWG/kcmil    | 12                  |
| striplengte                     | 8 mm                |
| schroefdraad                    | M3                  |

**Toelatingen**

toelatingen

cULus Recognized, GOST

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

**Toebehoren**

| Artikel           | Omschrijving            | Omschrijving   |
|-------------------|-------------------------|--|
| <b>kabel/ader</b> |                         |  |
| 2296391           | FLK 20/EZ-DR/ 50KONFEK  | Geconfectioneerde systeemkabel, met 20-polige contraconnectoren, 1:1 aansluiting, o.a. toepasbaar voor MODICON TSX Micro, Premium, Quantum, aantal polen: 20, kabellengte: 0,5 m |
| 2296401           | FLK 20/EZ-DR/ 100KONFEK | Geconfectioneerde systeemkabel, met 20-polige contraconnectoren, 1:1 aansluiting, o.a. toepasbaar voor MODICON TSX Micro, Premium, Quantum, aantal polen: 20, kabellengte: 1 m   |
| 2296472           | FLK 20/EZ-DR/ 150KONFEK | Geconfectioneerde systeemkabel, met 20-polige contraconnectoren, 1:1 aansluiting, o.a. toepasbaar voor MODICON TSX Micro, Premium, Quantum, aantal polen: 20, kabellengte: 1,5 m |
| 2296485           | FLK 20/EZ-DR/ 200KONFEK | Geconfectioneerde systeemkabel, met 20-polige contraconnectoren, 1:1 aansluiting, o.a. toepasbaar voor MODICON TSX Micro, Premium, Quantum, aantal polen: 20, kabellengte: 2 m   |
| 2296498           | FLK 20/EZ-DR/ 300KONFEK | Geconfectioneerde systeemkabel, met 20-polige contraconnectoren, 1:1 aansluiting, o.a. toepasbaar voor MODICON TSX Micro, Premium, Quantum, aantal polen: 20, kabellengte: 3 m   |
| 2296508           | FLK 20/EZ-DR/ 400KONFEK | Geconfectioneerde systeemkabel, met 20-polige contraconnectoren, 1:1 aansluiting, o.a. toepasbaar voor MODICON TSX Micro, Premium, Quantum, aantal polen: 20, kabellengte: 4 m   |
| 2296511           | FLK 20/EZ-DR/ 600KONFEK | Geconfectioneerde systeemkabel, met 20-polige contraconnectoren, 1:1 aansluiting, o.a. toepasbaar voor MODICON TSX Micro, Premium, Quantum, aantal polen: 20, kabellengte: 6 m   |
| 2296524           | FLK 20/EZ-DR/ 800KONFEK | Geconfectioneerde systeemkabel, met 20-polige contraconnectoren, 1:1 aansluiting, o.a. toepasbaar voor MODICON TSX Micro, Premium, Quantum, aantal polen: 20, kabellengte: 8 m   |
| 2296537           | FLK 20/EZ-DR/1000KONFEK | Geconfectioneerde systeemkabel, met 20-polige contraconnectoren, 1:1 aansluiting, o.a. toepasbaar voor MODICON TSX Micro, Premium, Quantum, aantal polen: 20, kabellengte: 10 m  |
| 2295059           | FLK EZ-DR.../.../...    | Systeemkabel, met confectionering, niet afgeschermd, kabellengte: variabel   |

FLKM 20 Artikelnummer: 2281047

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=2281047>

---

## Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel. +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact  
Technische wijzigingen voorbehouden