

CABLE-D15SUB/B/S/ 50/KONFEK/S

Artikelnummer: 2302052

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=2302052>

Geconfectioneerde, afgeschermde systeemkabel, met een 15-polige D-SUB-bus- en -stiftconnector; kabellengte: 0,5 m

Commerciële gegevens

EAN	 4 017918 893019
sales group	I682
VPE	1 Pcs.
Douanetarief	85444290
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 512 (CAT-7-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de> Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemeen

nominale spanning U_N	125 V AC/DC
stroombelastbaarheid per kanaal max.	2 A
max. aderweerstand	0,09 Ω /m
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 50 °C
omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-20 °C ... 70 °C
kabellengte	0,5 m
afzonderlijke ader, doorsnede	0,25 mm ²

AWG	24
buitendiameter	9 mm
afscherming	ja
	vlechtwerk van vertind koperdraad, bedekkingsgraad ca. 85 %
steekcycli	> 200

Connector moduulzijde

aantal polen	15
steekbare aansluiting	D-SUB-busconnector
aantal connectoren	1

Connector besturingszijde

aantal polen	15
steekbare aansluiting	D-SUB-stiftconnector
aantal connectoren	1

Toelatingen



toelatingen

cULus Recognized, GOST

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden