

DFLK 50

Artikelnummer: 2280284



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=2280284>

Het VARIOFACE-doorvoermoduul realiseert een 1:1-aansluiting tussen schroefaansluitklemmen en een IDC / FLK-stiftconnector (2,54 mm, aantal polen: 50)

Commerciële gegevens

EAN	
sales group	I001
VPE	5 Pcs.
Douanetarief	85369010
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 530 (CAT-7-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de> Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemene gegevens

nominale spanning U_N	< 50 V AC 60 V DC
max. stroombelastbaarheid per aftakking	1 A
max. totale stroom van alle aftakkingen	50 A ($T_U = 50\text{ °C}$)
aantal polen	50
breedte	39 mm

hoogte	143,4 mm
diepte	49 mm
statusindicatie	Nee
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 50 °C
omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-20 °C ... 70 °C
inbouwpositie	niet van invloed
normen/bepalingen	lucht- en kruipwegen DIN EN 50178 basisisolatie
vervuilingsgraad	2
overspanningscategorie	II
test-stootspanning	0,6 kV
nominale isolatiespanning	63 V

Aansluitgegevens aansluiting 1

benaming aansluiting	veldniveau
aansluiting overeenkomstig norm	IEC / EN
aansluitmethode	schroefaansluiting
min. aderdoorsnede massief	0,2 mm ²
max. aderdoorsnede massief	4 mm ²
min. aderdoorsnede soepel	0,2 mm ²
max. aderdoorsnede soepel	2,5 mm ²
min. aderdoorsnede AWG/kcmil	24
max. aderdoorsnede AWG/kcmil	12
striplengte	8 mm
schroefdraad	M3

Aansluitgegevens aansluiting 2

benaming aansluiting	besturingsniveau
aantal aansluitingen	1
aansluitmethode	IDC- / FLK-stiftconnector (2,54 mm)
aantal polen	50

Toelatingen

toelatingen

GOST

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Toebehoren


Artikel	Omschrijving	Omschrijving
kabel/ader		
2289065	FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK	Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 50-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 32 kanalen, kabellengte: 0,5 m
2299097	FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK/S	Geconfectioneerde afgeschermd systeemkabel, met twee 50-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 32 kanalen, kabellengte: 0,5 m
2289078	FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK	Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 50-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), voor de overdracht van 32 kanalen, kabellengte: 1 m
2299107	FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK/S	Geconfectioneerde afgeschermd systeemkabel, met twee 50-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 32 kanalen, kabellengte: 1 m
2289081	FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK	Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 50-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 32 kanalen, kabellengte: 1,5 m
2299110	FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK/S	Geconfectioneerde afgeschermd systeemkabel, met twee 50-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 32 kanalen, kabellengte: 1,5 m
2289094	FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK	Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 50-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 32 kanalen, kabellengte: 2 m
2299123	FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK/S	Geconfectioneerde afgeschermd systeemkabel, met twee 50-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 32 kanalen, kabellengte: 2 m
2289104	FLK 50/EZ-DR/ 250/KONFEK	Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 50-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 32 kanalen, kabellengte: 2,5 m
2289117	FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK	Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 50-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 32 kanalen, kabellengte: 3 m
2299136	FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK/S	Geconfectioneerde afgeschermd systeemkabel, met twee 50-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 32 kanalen, kabellengte: 3 m
2289120	FLK 50/EZ-DR/ 350/KONFEK	Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 50-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 32 kanalen, kabellengte: 3,5 m

2289133	FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK	Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 50-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 32 kanalen, kabellengte: 4 m
2299149	FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK/S	Geconfectioneerde afgeschermd systeemkabel, met twee 50-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 32 kanalen, kabellengte: 4 m
2289573	FLK 50/EZ-DR/ 450/KONFEK	Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 50-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 32 kanalen, kabellengte: 4,5 m
2289586	FLK 50/EZ-DR/ 500/KONFEK	Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 50-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 32 kanalen, kabellengte: 5 m
2289599	FLK 50/EZ-DR/ 550/KONFEK	Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 50-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 32 kanalen, kabellengte: 5,5 m
2289609	FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK	Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 50-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 32 kanalen, kabellengte: 6 m
2299152	FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK/S	Geconfectioneerde afgeschermd systeemkabel, met twee 50-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 32 kanalen, kabellengte: 6 m
2289612	FLK 50/EZ-DR/ 650/KONFEK	Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 50-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 32 kanalen, kabellengte: 6,5 m
2289625	FLK 50/EZ-DR/ 700/KONFEK	Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 50-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 32 kanalen, kabellengte: 7 m
2289638	FLK 50/EZ-DR/ 750/KONFEK	Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 50-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), voor de overdracht van 32 kanalen, kabellengte: 7,5 m
2289641	FLK 50/EZ-DR/ 800/KONFEK	Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 50-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 32 kanalen, kabellengte: 8 m
2299165	FLK 50/EZ-DR/ 800/KONFEK/S	Geconfectioneerde afgeschermd systeemkabel, met twee 50-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 32 kanalen, kabellengte: 8 m
2289654	FLK 50/EZ-DR/ 850/KONFEK	Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 50-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 32 kanalen, kabellengte: 8,5 m
2289667	FLK 50/EZ-DR/ 900/KONFEK	Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 50-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 32 kanalen, kabellengte: 9 m
2289670	FLK 50/EZ-DR/ 950/KONFEK	Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 50-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 32 kanalen, kabellengte: 9,5 m
2289683	FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK	Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 50-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 32 kanalen, kabellengte: 10 m

2299178	FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK/S	Geconfectioneerde afgeschermd systeemkabel, met twee 50-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 32 kanalen, kabellengte: 10 m
2295046	FLK EZ-DR-S.../.../...	Systeemkabel, met confectionering, afgeschermd, kabellengte: variabel
2295059	FLK EZ-DR.../.../...	Systeemkabel, met confectionering, niet afgeschermd, kabellengte: variabel

Tekeningen

Maatschets



Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden