


VIP-2/SC/FLK50/LED/PLC

Artikelnummer: 2322252

De afbeelding toont een variant zonder led

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=2322252>

VARIOFACE-interfacemodul, met lichtindicatie, voor 32 kanalen



Commerciële gegevens

EAN	 4 046356 451062
sales group	I550
VPE	1 Pcs.
Douanetarief	85369010
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 471 (CAT-7-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemene gegevens

nominale spanning U_N	24 V DC
max. stroombelastbaarheid per aftakking	1 A
max. totaalstroom voeding	2 A (per byte)
aantal polen	50
breedte	106,1 mm
hoogte	65,5 mm

diepte	56 mm
statusindicatie	led
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 50 °C
omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-20 °C ... 70 °C
inbouwpositie	niet van invloed
normen / bepalingen	IEC 60664
	DIN EN 50178
	IEC 62103
vervuilingsgraad	2
overspanningscategorie	II
test-stootspanning	0,6 kV

Aansluitgegevens aansluiting 1

benaming aansluiting	veldniveau
aansluiting overeenkomstig norm	IEC / EN
aansluitmethode	schroefaansluiting
min. aderdoorsnede massief	0,2 mm ²
max. aderdoorsnede massief	4 mm ²
min. aderdoorsnede soepel	0,2 mm ²
max. aderdoorsnede soepel	2,5 mm ²
min. aderdoorsnede AWG/kcmil	24
max. aderdoorsnede AWG/kcmil	12
striplengte	8 mm
schroefdraad	M3

Aansluitgegevens aansluiting 2

benaming aansluiting	besturingsniveau
aantal aansluitingen	1
aansluitmethode	IDC- / FLK-stiftconnector (2,54 mm)
aantal polen	50

Toelatingen



toelatingen

cULus Recognized

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
Codering		
0818111	UC-TM 4	Codering voor klemmen, mat, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 4,2 mm, Schrijfvlak: 3,6 x 10,5 mm
0818085	UC-TM 6	Codering voor klemmen, mat, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 6,2 mm, Schrijfvlak: 5,6 x 10,5 mm
0811862	ZB 22:UNBEDRUCKT	Zackband, stroken, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: Plotter, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 22 mm, Schrijfvlak: 10,5 x 21,8 mm
0809793	ZB 5,08:UNBEDRUCKT	Zackband, stroken, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: Plotter, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 5,08 mm, Schrijfvlak: 4,98 x 10,5 mm
algemeen		
5147777	BLUEMARK X1	Printer met UV-technologie voor het bedrukken van kunststofschildjes in UniCard-formaat
kabel/ader		
2314257	CABLE-FLK50-0,14-HF/...	Geconfectioneerde halogeenvrije ronde kabel, met twee 50-polige contraconnectoren (1:1-aansluiting), voor de overdracht van 32 kanalen. De halogeenvrije uitvoering heeft alleen betrekking op de 50-polige kabel,kabellengte: variabel
2314134	CABLE-FLK50/0,14/HF/ 0,5M	Geconfectioneerde halogeenvrije ronde kabel, met twee 50-polige contraconnectoren (1:1-aansluiting), voor de overdracht van 32 kanalen. De halogeenvrije uitvoering heeft alleen betrekking op de 50-polige kabel,kabellengte: 0,5 m
2314147	CABLE-FLK50/0,14/HF/ 1,0M	Geconfectioneerde halogeenvrije ronde kabel, met twee 50-polige contraconnectoren (1:1-aansluiting), voor de overdracht van 32 kanalen. De halogeenvrije uitvoering heeft alleen betrekking op de 50-polige kabel,kabellengte: 1 m
2314150	CABLE-FLK50/0,14/HF/ 1,5M	Geconfectioneerde halogeenvrije ronde kabel, met twee 50-polige contraconnectoren (1:1-aansluiting), voor de overdracht van 32 kanalen. De halogeenvrije uitvoering heeft alleen betrekking op de 50-polige kabel,kabellengte: 1,5 m


2314163	CABLE-FLK50/0,14/HF/ 2,0M	Geconfectioneerde halogeenvrije ronde kabel, met twee 50-polige contraconnectoren (1:1-aansluiting), voor de overdracht van 32 kanalen. De halogeenvrije uitvoering heeft alleen betrekking op de 50-polige kabel,kabellengte: 2 m
2314176	CABLE-FLK50/0,14/HF/ 2,5M	Geconfectioneerde halogeenvrije ronde kabel, met twee 50-polige contraconnectoren (1:1-aansluiting), voor de overdracht van 32 kanalen. De halogeenvrije uitvoering heeft alleen betrekking op de 50-polige kabel,kabellengte: 2,5 m
2314202	CABLE-FLK50/0,14/HF/ 5,0M	Geconfectioneerde halogeenvrije ronde kabel, met twee 50-polige contraconnectoren (1:1-aansluiting), voor de overdracht van 32 kanalen. De halogeenvrije uitvoering heeft alleen betrekking op de 50-polige kabel,kabellengte: 5 m
2314215	CABLE-FLK50/0,14/HF/ 6,0M	Geconfectioneerde halogeenvrije ronde kabel, met twee 50-polige contraconnectoren (1:1-aansluiting), voor de overdracht van 32 kanalen. De halogeenvrije uitvoering heeft alleen betrekking op de 50-polige kabel,kabellengte: 6 m
2314228	CABLE-FLK50/0,14/HF/ 7,0M	Geconfectioneerde halogeenvrije ronde kabel, met twee 50-polige contraconnectoren (1:1-aansluiting), voor de overdracht van 32 kanalen. De halogeenvrije uitvoering heeft alleen betrekking op de 50-polige kabel,kabellengte: 7 m
2314231	CABLE-FLK50/0,14/HF/ 8,0M	Geconfectioneerde halogeenvrije ronde kabel, met twee 50-polige contraconnectoren (1:1-aansluiting), voor de overdracht van 32 kanalen. De halogeenvrije uitvoering heeft alleen betrekking op de 50-polige kabel,kabellengte: 8 m
2289065	FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK	Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 50-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 32 kanalen, kabellengte: 0,5 m
2299097	FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK/S	Geconfectioneerde afgeschermdde systeemkabel, met twee 50-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 32 kanalen, kabellengte: 0,5 m
2289078	FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK	Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 50-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), voor de overdracht van 32 kanalen, kabellengte: 1 m
2299107	FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK/S	Geconfectioneerde afgeschermdde systeemkabel, met twee 50-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 32 kanalen, kabellengte: 1 m
2289081	FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK	Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 50-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 32 kanalen, kabellengte: 1,5 m
2299110	FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK/S	Geconfectioneerde afgeschermdde systeemkabel, met twee 50-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 32 kanalen, kabellengte: 1,5 m
2289094	FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK	Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 50-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 32 kanalen, kabellengte: 2 m
2299123	FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK/S	Geconfectioneerde afgeschermdde systeemkabel, met twee 50-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 32 kanalen, kabellengte: 2 m

2289104	FLK 50/EZ-DR/ 250/KONFEK	Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 50-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 32 kanalen, kabellengte: 2,5 m
2289117	FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK	Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 50-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 32 kanalen, kabellengte: 3 m
2299136	FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK/S	Geconfectioneerde afgeschermdde systeemkabel, met twee 50-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 32 kanalen, kabellengte: 3 m
2289120	FLK 50/EZ-DR/ 350/KONFEK	Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 50-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 32 kanalen, kabellengte: 3,5 m
2289133	FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK	Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 50-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 32 kanalen, kabellengte: 4 m
2299149	FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK/S	Geconfectioneerde afgeschermdde systeemkabel, met twee 50-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 32 kanalen, kabellengte: 4 m
2289573	FLK 50/EZ-DR/ 450/KONFEK	Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 50-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 32 kanalen, kabellengte: 4,5 m
2289586	FLK 50/EZ-DR/ 500/KONFEK	Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 50-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 32 kanalen, kabellengte: 5 m
2289599	FLK 50/EZ-DR/ 550/KONFEK	Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 50-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 32 kanalen, kabellengte: 5,5 m
2289609	FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK	Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 50-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 32 kanalen, kabellengte: 6 m
2299152	FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK/S	Geconfectioneerde afgeschermdde systeemkabel, met twee 50-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 32 kanalen, kabellengte: 6 m
2289612	FLK 50/EZ-DR/ 650/KONFEK	Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 50-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 32 kanalen, kabellengte: 6,5 m
2289625	FLK 50/EZ-DR/ 700/KONFEK	Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 50-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 32 kanalen, kabellengte: 7 m
2289638	FLK 50/EZ-DR/ 750/KONFEK	Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 50-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), voor de overdracht van 32 kanalen, kabellengte: 7,5 m
2289641	FLK 50/EZ-DR/ 800/KONFEK	Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 50-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 32 kanalen, kabellengte: 8 m
2299165	FLK 50/EZ-DR/ 800/KONFEK/S	Geconfectioneerde afgeschermdde systeemkabel, met twee 50-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 32 kanalen, kabellengte: 8 m

2289654	FLK 50/EZ-DR/ 850/KONFEK	Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 50-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 32 kanalen, kabellengte: 8,5 m
2289667	FLK 50/EZ-DR/ 900/KONFEK	Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 50-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 32 kanalen, kabellengte: 9 m
2289670	FLK 50/EZ-DR/ 950/KONFEK	Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 50-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 32 kanalen, kabellengte: 9,5 m
2289683	FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK	Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 50-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 32 kanalen, kabellengte: 10 m
2299178	FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK/S	Geconfectioneerde afgeschermd systeemkabel, met twee 50-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. voor de overdracht van 32 kanalen, kabellengte: 10 m
2295046	FLK EZ-DR-S.../.../...	Systeemkabel, met confectionering, afgeschermd, kabellengte: variabel
2295059	FLK EZ-DR.../.../...	Systeemkabel, met confectionering, niet afgeschermd, kabellengte: variabel

Tekeningen

schakelschema



Aansluitschema VIP-2/.../FLK50/LED/PLC

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden