

CABLE-D37SUB/B/B/ 300/KONFEK/S

Artikelnummer: 2305525



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=2305525>

Geconfectioneerde, afgeschermde systeemkabel, met aan beide zijden een 37-polige D-SUB-busconnector; kabellengte: 3 m

Commerciële gegevens

EAN	 4 046356 011877
sales group	I682
VPE	1 Pcs.
Douanetarief	85444290
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 513 (CAT-7-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemeen

nominale spanning U_N	125 V AC/DC
stroombelastbaarheid per kanaal max.	2 A
max. aderweerstand	$\leq 0,09 \Omega/m$
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 50 °C
omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-20 °C ... 70 °C
kabellengte	3 m
afzonderlijke ader, doorsnede	0,25 mm ²

AWG	24
buitendiameter	12 mm
afscherming	ja
	vlechtwerk van vertind koperdraad, bedekkingsgraad ca. 85 %
steekcycli	> 200

Connector moduulzijde

aantal polen	37
steekbare aansluiting	D-SUB-busconnector
aantal connectoren	1

Connector besturingszijde

aantal polen	37
steekbare aansluiting	D-SUB-busconnector
aantal connectoren	1

Toelatingen



toelatingen

cULus Recognized

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden