



FLKM-D25 SUB/S/ZFKDS

Artikelnummer: 2303006

De afbeelding toont de variant FLKM-D37 SUB/S/ZFKDS

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=2303006>

Standaard 1:1 D-SUB-moduul, met veerdrukaansluiting en D-SUB-stiftconnector, aantal polen: 25



Commerciële gegevens

EAN	 4 017918 943974
sales group	I011
VPE	1 Pcs.
Douanetarief	85369010
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 308 (IF-2011)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de> Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemene gegevens

nominale spanning U_N	125 V AC/DC
max. stroombelastbaarheid per aftakking	2,5 A
	1,5 A (bij gelijkmatige belasting van alle aftakkingen)
aantal polen	25
breedte	78,8 mm
hoogte	77 mm

diepte	52 mm
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 50 °C
omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-20 °C ... 70 °C
inbouwpositie	niet van invloed
normen / bepalingen	IEC 60664
	DIN EN 50178
	IEC 62103
vervuilingsgraad	2
overspanningscategorie	II
test-stootspanning	1,2 kV
nominale isolatiespanning	125 V

Aansluitgegevens aansluiting 1

benaming aansluiting	printaansluiting
aansluitmethode	veerdrukaansluiting
min. aderdoorsnede massief	0,2 mm ²
max. aderdoorsnede massief	4 mm ²
min. aderdoorsnede soepel	0,2 mm ²
max. aderdoorsnede soepel	2,5 mm ²
min. aderdoorsnede AWG/kcmil	24
max. aderdoorsnede AWG/kcmil	12

Aansluitgegevens aansluiting 2

benaming aansluiting	D-SUB-connector
aansluitmethode	D-SUB-stiftconnector
aantal polen	25

Toelatingen



toelatingen

cULus Recognized

aangevraagde toelatingen:


Ex-toelatingen:

Toebehoren		
Artikel	Omschrijving	Omschrijving
algemeen		
2900906	CABLE-D-25SUB-F-OE-0,25-S/...	Afgeschermd kabel met een 25-polige D-SUB-busconnector en een open kabeluiteinde. De afzonderlijke aders zijn gecodeerd van 1 t/m 25 en voorzien van adereindhulzen. Het schermvlechtwerk wordt op een separaat kabeluiteinde naar buiten gevoerd, kabellengte: variabel
kabel/ader		
2302421	CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../...	Afgeschermd systeemkabel, geconfectioneerd met twee D-SUB-busconnectoren, kabellengte: variabel
2302340	CABLE D-SUB-S/.../.../...	Afgeschermd systeemkabel, geconfectioneerd met een D-SUB-bus- en -stiftconnector, kabellengte: variabel
2926153	CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/0,5M	Afgeschermd kabel met een 25-polige D-SUB-busconnector en een open kabeluiteinde. De afzonderlijke aders zijn gecodeerd van 1 t/m 25 en voorzien van adereindhulzen. Het schermvlechtwerk wordt op een separaat kabeluiteinde naar buiten gevoerd, kabellengte: 0,5 m
2926166	CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/1,0M	Afgeschermd kabel met een 25-polige D-SUB-busconnector en een open kabeluiteinde. De afzonderlijke aders zijn gecodeerd van 1 t/m 25 en voorzien van adereindhulzen. Het schermvlechtwerk wordt op een separaat kabeluiteinde naar buiten gevoerd, kabellengte: 1 m
2926179	CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/1,5M	Afgeschermd kabel met een 25-polige D-SUB-busconnector en een open kabeluiteinde. De afzonderlijke aders zijn gecodeerd van 1 t/m 25 en voorzien van adereindhulzen. Het schermvlechtwerk wordt op een separaat kabeluiteinde naar buiten gevoerd, kabellengte: 1,5 m
2926182	CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/2,0M	Afgeschermd kabel met een 25-polige D-SUB-busconnector en een open kabeluiteinde. De afzonderlijke aders zijn gecodeerd van 1 t/m 25 en voorzien van adereindhulzen. Het schermvlechtwerk wordt op een separaat kabeluiteinde naar buiten gevoerd, kabellengte: 2 m
2926195	CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/3,0M	Afgeschermd kabel met een 25-polige D-SUB-busconnector en een open kabeluiteinde. De afzonderlijke aders zijn gecodeerd van 1 t/m 25 en voorzien van adereindhulzen. Het schermvlechtwerk wordt op een separaat kabeluiteinde naar buiten gevoerd, kabellengte: 3 m
2926205	CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/4,0M	Afgeschermd kabel met een 25-polige D-SUB-busconnector en een open kabeluiteinde. De afzonderlijke aders zijn gecodeerd van 1 t/m 25 en voorzien van adereindhulzen. Het schermvlechtwerk wordt op een separaat kabeluiteinde naar buiten gevoerd, kabellengte: 4 m

2926218	CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/6,0M	Afgeschermd kabel met een 25-polige D-SUB-busconnector en een open kabeluiteinde. De afzonderlijke aders zijn gecodeerd van 1 t/m 25 en voorzien van adereindhulzen. Het schermvlechtwerk wordt op een separaat kabeluiteinde naar buiten gevoerd, kabellengte: 6 m
2302120	CABLE-D25SUB/B/S/ 50/KONFEK/S	Geconfectioneerde, afgeschermd systeemkabel, met een 25-polige D-SUB-bus- en -stiftconnector; kabellengte: 0,5 m
2302133	CABLE-D25SUB/B/S/100/KONFEK/S	Geconfectioneerde, afgeschermd systeemkabel, met een 25-polige D-SUB-bus- en -stiftconnector; kabellengte: 1 m
2302146	CABLE-D25SUB/B/S/150/KONFEK/S	Geconfectioneerde, afgeschermd systeemkabel, met een 25-polige D-SUB-bus- en -stiftconnector; kabellengte: 1,5 m
2302159	CABLE-D25SUB/B/S/200/KONFEK/S	Geconfectioneerde, afgeschermd systeemkabel, met een 25-polige D-SUB-bus- en -stiftconnector; kabellengte: 2 m
2302162	CABLE-D25SUB/B/S/300/KONFEK/S	Geconfectioneerde, afgeschermd systeemkabel, met een 25-polige D-SUB-bus- en -stiftconnector; kabellengte: 3 m
2302175	CABLE-D25SUB/B/S/400/KONFEK/S	Geconfectioneerde, afgeschermd systeemkabel, met een 25-polige D-SUB-bus- en -stiftconnector; kabellengte: 4 m
2302188	CABLE-D25SUB/B/S/600/KONFEK/S	Geconfectioneerde, afgeschermd systeemkabel, met een 25-polige D-SUB-bus- en -stiftconnector; kabellengte: 6 m

Tekeningen

schakelschema



Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden