




## UM 45-FLK10/ZFKDS

Artikelnummer: 2293514

De afbeelding toont een 20-polige variant

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=2293514>VARIOFACE-moduul, met veerdrukaansluiting en platte  
bandkabelconnector, voor montage op NS 35/7,5, aantal polen: 10

### Commerciële gegevens

EAN	 4 017918 120412
sales group	I001
VPE	1 Pcs.
Douanetarief	85369010
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 303 (IF-2011)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

### Technische gegevens

#### Algemene gegevens

nominale spanning $U_N$	< 50 V AC
	60 V DC
max. stroombelastbaarheid per aftakking	1 A
aantal polen	10
breedte	54 mm
hoogte	45 mm

diepte	50 mm
statusindicatie	Nee
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 50 °C
omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-20 °C ... 70 °C
isolatiespanning	500 V AC (50 Hz, 1 min.)
inbouwpositie	niet van invloed
normen / bepalingen	IEC 60664
	DIN EN 50178
	IEC 62103
vervuilingsgraad	2
overspanningscategorie	II

#### Aansluitgegevens aansluiting 1

benaming aansluiting	printaansluiting
aansluiting overeenkomstig norm	IEC / EN
aansluitmethode	veerdrukaansluiting
min. aderdoorsnede massief	0,2 mm <sup>2</sup>
max. aderdoorsnede massief	2,5 mm <sup>2</sup>
min. aderdoorsnede soepel	0,2 mm <sup>2</sup>
max. aderdoorsnede soepel	1,5 mm <sup>2</sup>
min. aderdoorsnede AWG/kcmil	24
max. aderdoorsnede AWG/kcmil	14
striplengte	8 mm

#### Aansluitgegevens aansluiting 2

benaming aansluiting	Platte bandkabelaansluiting
aantal aansluitingen	1
aansluitmethode	IDC- / FLK-stiftconnector (2,54 mm)
aantal polen	10

#### Toelatingen



toelatingen

cULus Recognized, GOST

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:


### Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
<b>gereedschap</b>		
1204504	SZF 0-0,4X2,5	Bedieningsgereedschap, voor ST-klemmen, ook geschikt als sleufkopschroevendraaier, afmetingen: 0,4 x 2,5 x 75 mm, 2-componentengreep, voor extra grip
<b>kabel/ader</b>		
2299204	FLK 10/EZ-DR/ 50/KONFEK	Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 10-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), kabellengte: 0,5 m
2299217	FLK 10/EZ-DR/ 100/KONFEK	Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 10-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), kabellengte: 1 m
2299220	FLK 10/EZ-DR/ 150/KONFEK	Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 10-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), kabellengte: 1,5 m
2299233	FLK 10/EZ-DR/ 200/KONFEK	Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 10-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), kabellengte: 2 m
2299246	FLK 10/EZ-DR/ 300/KONFEK	Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 10-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), kabellengte: 3 m
2299259	FLK 10/EZ-DR/ 400/KONFEK	Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 10-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), kabellengte: 4 m
2299262	FLK 10/EZ-DR/ 600/KONFEK	Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 10-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), kabellengte: 6 m
2299275	FLK 10/EZ-DR/ 800/KONFEK	Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 10-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), kabellengte: 8 m
2299288	FLK 10/EZ-DR/1000/KONFEK	Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 10-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), kabellengte: 10 m
2295059	FLK EZ-DR.../.../...	Systeemkabel, met confectionering, niet afgeschermd, kabellengte: variabel

## Tekeningen

### schakelschema

---



## Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel. +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact  
Technische wijzigingen voorbehouden