

UM 25-D 9SUB/S/FRONT/Q


Artikelnummer: 2959573

De afbeelding toont de variant UM 25-D 9SUB/B/FRONT/Q



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=2959573>

VARIOFACE-SLIM-LINE, met schroefaansluiting en D-SUB-miniaturstiftconnector, voor montage dwars op NS 35/7,5, aantal polen: 9



Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Commerciële gegevens

EAN	 4 017918 086220
sales group	I011
VPE	1 Pcs.
Douanetarief	85369010
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 536 (CAT-7-2013)

Technische gegevens

Algemene gegevens

nominale spanning U_N	125 V AC/DC
max. stroombelastbaarheid per aftakking	2,5 A
	1,5 A (bij gelijkmatige belasting van alle aftakkingen)
aantal polen	9
breedte	25 mm
hoogte	117 mm

diepte	45 mm
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-10 °C ... 50 °C
omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-10 °C ... 70 °C
isolatiespanning	800 V (50 Hz, 1 min.)
inbouwpositie	niet van invloed
normen / bepalingen	IEC 60664
	IEC 60664 A
	DIN VDE 0110
	DIN VDE 0160 (in delen)
vervuilingsgraad	2
overspanningscategorie	II
test-stootspanning	1,2 kV
nominale isolatiespanning	125 V

Aansluitgegevens aansluiting 1

benaming aansluiting	printaansluiting
aansluiting overeenkomstig norm	IEC / EN
aansluitmethode	schroefaansluiting
min. aderdoorsnede massief	0,2 mm ²
max. aderdoorsnede massief	4 mm ²
min. aderdoorsnede soepel	0,2 mm ²
max. aderdoorsnede soepel	2,5 mm ²
min. aderdoorsnede AWG/kcmil	24
max. aderdoorsnede AWG/kcmil	12
striplengte	8 mm
schroefdraad	M3

Aansluitgegevens aansluiting 2

benaming aansluiting	D-SUB-connector
aantal aansluitingen	1
aansluitmethode	D-SUB-stiftconnector
aantal polen	9

Toelatingen



toelatingen

GOST

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:


Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
algemeen		
2900903	CABLE-D- 9SUB-F-OE-0,25-S/...	Afgeschermdde kabel met een 9-polige D-SUB-busconnector en een open kabeluiteinde. De afzonderlijke aders zijn gecodeerd van 1 t/m 9 en voorzien van adereindhulzen. Het schermvlechtwerk wordt op een separaat kabeluiteinde naar buiten gevoerd, kabellengte: variabel
kabel/ader		
2302421	CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../...	Afgeschermdde systeemkabel, geconfectioneerd met twee D-SUB-busconnectoren, kabellengte: variabel
2302340	CABLE D-SUB-S/.../.../...	Afgeschermdde systeemkabel, geconfectioneerd met een D-SUB-bus- en -stiftconnector, kabellengte: variabel
2299987	CABLE-D 9SUB/B/S/ 50/ KONFEK/S	Geconfectioneerde, afgeschermdde systeemkabel, met een 9-polige D-SUB-bus- en -stiftconnector; kabellengte: 0,5 m
2299990	CABLE-D 9SUB/B/S/100/ KONFEK/S	Geconfectioneerde, afgeschermdde systeemkabel, met een 9-polige D-SUB-bus- en -stiftconnector; kabellengte: 1 m
2300009	CABLE-D 9SUB/B/S/150/ KONFEK/S	Geconfectioneerde, afgeschermdde systeemkabel, met een 9-polige D-SUB-bus- en -stiftconnector; kabellengte: 1,5 m
2302010	CABLE-D 9SUB/B/S/200/ KONFEK/S	Geconfectioneerde, afgeschermdde systeemkabel, met een 9-polige D-SUB-bus- en -stiftconnector; kabellengte: 2 m
2302023	CABLE-D 9SUB/B/S/300/ KONFEK/S	Geconfectioneerde, afgeschermdde systeemkabel, met een 9-polige D-SUB-bus- en -stiftconnector; kabellengte: 3 m
2302036	CABLE-D 9SUB/B/S/400/ KONFEK/S	Geconfectioneerde, afgeschermdde systeemkabel, met een 9-polige D-SUB-bus- en -stiftconnector; kabellengte: 4 m
2302049	CABLE-D 9SUB/B/S/600/ KONFEK/S	Geconfectioneerde, afgeschermdde systeemkabel, met een 9-polige D-SUB-bus- en -stiftconnector; kabellengte: 6 m
2926014	CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/ S/0,5M	Afgeschermdde kabel met een 9-polige D-SUB-busconnector en een open kabeluiteinde. De afzonderlijke aders zijn gecodeerd van 1 t/m 9 en voorzien van adereindhulzen. Het schermvlechtwerk wordt op een separaat kabeluiteinde naar buiten gevoerd, kabellengte: 0,5 m

2926027	CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/ S/1,0M	Afgeschermd kabel met een 9-polige D-SUB-busconnector en een open kabeluiteinde. De afzonderlijke aders zijn gecodeerd van 1 t/m 9 en voorzien van adereindhulzen. Het schermvlechtwerk wordt op een separaat kabeluiteinde naar buiten gevoerd, kabellengte: 1 m
2926030	CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/ S/1,5M	Afgeschermd kabel met een 9-polige D-SUB-busconnector en een open kabeluiteinde. De afzonderlijke aders zijn gecodeerd van 1 t/m 9 en voorzien van adereindhulzen. Het schermvlechtwerk wordt op een separaat kabeluiteinde naar buiten gevoerd, kabellengte: 1,5 m
2926043	CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/ S/2,0M	Afgeschermd kabel met een 9-polige D-SUB-busconnector en een open kabeluiteinde. De afzonderlijke aders zijn gecodeerd van 1 t/m 9 en voorzien van adereindhulzen. Het schermvlechtwerk wordt op een separaat kabeluiteinde naar buiten gevoerd, kabellengte: 2 m
2926056	CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/ S/3,0M	Afgeschermd kabel met een 9-polige D-SUB-busconnector en een open kabeluiteinde. De afzonderlijke aders zijn gecodeerd van 1 t/m 9 en voorzien van adereindhulzen. Het schermvlechtwerk wordt op een separaat kabeluiteinde naar buiten gevoerd, kabellengte: 3 m
2926069	CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/ S/4,0M	Afgeschermd kabel met een 9-polige D-SUB-busconnector en een open kabeluiteinde. De afzonderlijke aders zijn gecodeerd van 1 t/m 9 en voorzien van adereindhulzen. Het schermvlechtwerk wordt op een separaat kabeluiteinde naar buiten gevoerd, kabellengte: 4 m
2926072	CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/ S/6,0M	Afgeschermd kabel met een 9-polige D-SUB-busconnector en een open kabeluiteinde. De afzonderlijke aders zijn gecodeerd van 1 t/m 9 en voorzien van adereindhulzen. Het schermvlechtwerk wordt op een separaat kabeluiteinde naar buiten gevoerd, kabellengte: 6 m

Tekeningen

schakelschema



Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden