

UM 25-D15SUB/B/FRONT/Q

Artikelnummer: 2959586

De afbeelding toont de variant UM 25-D 9SUB/B/FRONT/Q

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=2959586>

VARIOFACE-SLIM-LINE, met schroefaansluiting en D-SUB-miniaturbusconnector, voor montage dwars op NS 35/7,5, aantal polen: 15



Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Commerciële gegevens

EAN	 4 017918 086237
sales group	I011
VPE	1 Pcs.
Douanetarief	85369010
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 536 (CAT-7-2013)

Technische gegevens

Algemene gegevens

nominale spanning U_N	125 V AC/DC
max. stroombelastbaarheid per aftakking	2,5 A
	1,5 A (bij gelijkmatige belasting van alle aftakkingen)
aantal polen	15
breedte	25 mm
hoogte	147 mm

diepte	45 mm
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-10 °C ... 50 °C
omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-10 °C ... 70 °C
isolatiespanning	800 V (50 Hz, 1 min.)
inbouwpositie	niet van invloed
normen / bepalingen	IEC 60664
	IEC 60664 A
	DIN VDE 0110
	DIN VDE 0160 (in delen)
vervuilingsgraad	2
overspanningscategorie	II
test-stootspanning	1,2 kV
nominale isolatiespanning	125 V

Aansluitgegevens aansluiting 1

benaming aansluiting	printaansluiting
aansluiting overeenkomstig norm	IEC / EN
aansluitmethode	schroefaansluiting
min. aderdoorsnede massief	0,2 mm ²
max. aderdoorsnede massief	4 mm ²
min. aderdoorsnede soepel	0,2 mm ²
max. aderdoorsnede soepel	2,5 mm ²
min. aderdoorsnede AWG/kcmil	24
max. aderdoorsnede AWG/kcmil	12
striplengte	8 mm
schroefdraad	M3

Aansluitgegevens aansluiting 2

benaming aansluiting	D-SUB-connector
aantal aansluitingen	1
aansluitmethode	D-SUB-busconnector
aantal polen	15

Toelatingen



toelatingen

GOST

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:


Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
algemeen		
2900910	CABLE-D-15SUB-M-OE-0,25-S/...	Afgeschermdde kabel met een 15-polige D-SUB-stiftconnector en een open kabeluiteinde. De afzonderlijke aders zijn gecodeerd van 1 t/m 15 en voorzien van adereindhulzen. Het schermvlechtwerk wordt op een separaat kabeluiteinde naar buiten gevoerd, kabellengte: variabel
kabel/ader		
2302434	CABLE D-SUB-S-S-S/.../.../...	Afgeschermdde systeemkabel, geconfectioneerd met twee D-SUB-stiftconnectoren, kabellengte: variabel
2302340	CABLE D-SUB-S/.../.../...	Afgeschermdde systeemkabel, geconfectioneerd met een D-SUB-bus- en -stiftconnector, kabellengte: variabel
2926438	CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/0,5M	Afgeschermdde kabel met een 15-polige D-SUB-stiftconnector en een open kabeluiteinde. De afzonderlijke aders zijn gecodeerd van 1 t/m 15 en voorzien van adereindhulzen. Het schermvlechtwerk wordt op een separaat kabeluiteinde naar buiten gevoerd, kabellengte: 0,5 m
2926441	CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/1,0M	Afgeschermdde kabel met een 15-polige D-SUB-stiftconnector en een open kabeluiteinde. De afzonderlijke aders zijn gecodeerd van 1 t/m 15 en voorzien van adereindhulzen. Het schermvlechtwerk wordt op een separaat kabeluiteinde naar buiten gevoerd, kabellengte: 1 m
2926454	CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/1,5M	Afgeschermdde kabel met een 15-polige D-SUB-stiftconnector en een open kabeluiteinde. De afzonderlijke aders zijn gecodeerd van 1 t/m 15 en voorzien van adereindhulzen. Het schermvlechtwerk wordt op een separaat kabeluiteinde naar buiten gevoerd, kabellengte: 1,5 m
2926467	CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/2,0M	Afgeschermdde kabel met een 15-polige D-SUB-stiftconnector en een open kabeluiteinde. De afzonderlijke aders zijn gecodeerd van 1 t/m 15 en voorzien van adereindhulzen. Het schermvlechtwerk wordt op een separaat kabeluiteinde naar buiten gevoerd, kabellengte: 2 m
2926470	CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/3,0M	Afgeschermdde kabel met een 15-polige D-SUB-stiftconnector en een open kabeluiteinde. De afzonderlijke aders zijn gecodeerd van 1 t/m 15 en voorzien van adereindhulzen. Het schermvlechtwerk wordt op een separaat kabeluiteinde naar buiten gevoerd, kabellengte: 3 m

2926483	CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/4,0M	Afgeschermd kabel met een 15-polige D-SUB-stiftconnector en een open kabeluiteinde. De afzonderlijke aders zijn gecodeerd van 1 t/m 15 en voorzien van adereindhulzen. Het schermvlechtwerk wordt op een separaat kabeluiteinde naar buiten gevoerd, kabellengte: 4 m
2926496	CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/6,0M	Afgeschermd kabel met een 15-polige D-SUB-stiftconnector en een open kabeluiteinde. De afzonderlijke aders zijn gecodeerd van 1 t/m 15 en voorzien van adereindhulzen. Het schermvlechtwerk wordt op een separaat kabeluiteinde naar buiten gevoerd, kabellengte: 6 m
2302052	CABLE-D15SUB/B/S/ 50/KONFEK/S	Geconfectioneerde, afgeschermd systeemkabel, met een 15-polige D-SUB-bus- en -stiftconnector; kabellengte: 0,5 m
2302065	CABLE-D15SUB/B/S/100/KONFEK/S	Geconfectioneerde, afgeschermd systeemkabel, met een 15-polige D-SUB-bus- en -stiftconnector; kabellengte: 1 m
2302078	CABLE-D15SUB/B/S/150/KONFEK/S	Geconfectioneerde, afgeschermd systeemkabel, met een 15-polige D-SUB-bus- en -stiftconnector; kabellengte: 1,5 m
2302081	CABLE-D15SUB/B/S/200/KONFEK/S	Geconfectioneerde, afgeschermd systeemkabel, met een 15-polige D-SUB-bus- en -stiftconnector; kabellengte: 2 m
2302094	CABLE-D15SUB/B/S/300/KONFEK/S	Geconfectioneerde, afgeschermd systeemkabel, met een 15-polige D-SUB-bus- en -stiftconnector; kabellengte: 3 m
2302104	CABLE-D15SUB/B/S/400/KONFEK/S	Geconfectioneerde, afgeschermd systeemkabel, met een 15-polige D-SUB-bus- en -stiftconnector; kabellengte: 4 m
2302117	CABLE-D15SUB/B/S/600/KONFEK/S	Geconfectioneerde, afgeschermd systeemkabel, met een 15-polige D-SUB-bus- en -stiftconnector; kabellengte: 6 m

Tekeningen

schakelschema



Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden