

## DFLK-D37 SUB/B

Artikelnummer: 2280349



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=2280349>

Het VARIOFACE-doorvoermoduul realiseert een 1:1-aansluiting tussen schroefaansluitklemmen en een D-SUB-miniaturbusconnector (aantal polen: 37). Er is een separate massa-aftakking beschikbaar

### Commerciële gegevens

EAN	
sales group	I011
VPE	5 Pcs.
Douanetarief	85369010
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 537 (CAT-7-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de> Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

### Technische gegevens

#### Algemene gegevens

nominale spanning $U_N$	125 V AC/DC
max. stroombelastbaarheid per aftakking	2,5 A
max. totale stroom van alle aftakkingen	92,5 A
aantal polen	37
breedte	39 mm
hoogte	128,4 mm

diepte	33 mm
statusindicatie	Nee
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 50 °C
omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-20 °C ... 70 °C
inbouwpositie	niet van invloed
montage-instructie	samenbouw zonder tussenafstand
normen/bepalingen	lucht- en kruipwegen DIN EN 50178
vervuilingsgraad	2
overspanningscategorie	II
test-stootspanning	1,2 kV
nominale isolatiespanning	125 V

#### Aansluitgegevens aansluiting 1

benaming aansluiting	veldniveau
aansluiting overeenkomstig norm	IEC / EN
aansluitmethode	schroefaansluiting
min. aderdoorsnede massief	0,2 mm <sup>2</sup>
max. aderdoorsnede massief	4 mm <sup>2</sup>
min. aderdoorsnede soepel	0,2 mm <sup>2</sup>
max. aderdoorsnede soepel	2,5 mm <sup>2</sup>
min. aderdoorsnede AWG/kcmil	24
max. aderdoorsnede AWG/kcmil	12
striplengte	8 mm
schroefdraad	M3

#### Aansluitgegevens aansluiting 2

benaming aansluiting	besturingsniveau
aansluitmethode	D-SUB-busconnector
aantal polen	37

#### Toelatingen



toelatingen

cULus Recognized, GOST

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:


### Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
<b>algemeen</b>		
2900912	CABLE-D-37SUB-M-OE-0,25-S/...	Afgeschermd kabel met een 37-polige D-SUB-stiftconnector en een open kabeluiteinde. De afzonderlijke aders zijn gecodeerd van 1 t/m 37 en voorzien van adereindhulzen. Het schermvlechtwerk wordt op een separaat kabeluiteinde naar buiten gevoerd, kabellengte: variabel
2926577	CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/0,5M	Afgeschermd kabel met een 37-polige D-SUB-stiftconnector en een open kabeluiteinde. De afzonderlijke aders zijn gecodeerd van 1 t/m 37 en voorzien van adereindhulzen. Het schermvlechtwerk wordt op een separaat kabeluiteinde naar buiten gevoerd, kabellengte: 0,5 m
2926580	CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/1,0M	Afgeschermd kabel met een 37-polige D-SUB-stiftconnector en een open kabeluiteinde. De afzonderlijke aders zijn gecodeerd van 1 t/m 37 en voorzien van adereindhulzen. Het schermvlechtwerk wordt op een separaat kabeluiteinde naar buiten gevoerd, kabellengte: 1 m
2926593	CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/1,5M	Afgeschermd kabel met een 37-polige D-SUB-stiftconnector en een open kabeluiteinde. De afzonderlijke aders zijn gecodeerd van 1 t/m 37 en voorzien van adereindhulzen. Het schermvlechtwerk wordt op een separaat kabeluiteinde naar buiten gevoerd, kabellengte: 1,5 m
2926603	CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/2,0M	Afgeschermd kabel met een 37-polige D-SUB-stiftconnector en een open kabeluiteinde. De afzonderlijke aders zijn gecodeerd van 1 t/m 37 en voorzien van adereindhulzen. Het schermvlechtwerk wordt op een separaat kabeluiteinde naar buiten gevoerd, kabellengte: 2 m
2926616	CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/3,0M	Afgeschermd kabel met een 37-polige D-SUB-stiftconnector en een open kabeluiteinde. De afzonderlijke aders zijn gecodeerd van 1 t/m 37 en voorzien van adereindhulzen. Het schermvlechtwerk wordt op een separaat kabeluiteinde naar buiten gevoerd, kabellengte: 3 m
2926629	CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/4,0M	Afgeschermd kabel met een 37-polige D-SUB-stiftconnector en een open kabeluiteinde. De afzonderlijke aders zijn gecodeerd van 1 t/m 37 en voorzien van adereindhulzen. Het schermvlechtwerk wordt op een separaat kabeluiteinde naar buiten gevoerd, kabellengte: 4 m
2926632	CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/6,0M	Afgeschermd kabel met een 37-polige D-SUB-stiftconnector en een open kabeluiteinde. De afzonderlijke aders zijn gecodeerd van 1 t/m 37 en voorzien van adereindhulzen. Het schermvlechtwerk wordt op een separaat kabeluiteinde naar buiten gevoerd, kabellengte: 6 m

kabel/ader		
2302434	CABLE D-SUB-S-S-S/.../.../...	Afgeschermdde systeemkabel, geconfectioneerd met twee D-SUB-stiftconnectoren, kabellengte: variabel
2302340	CABLE D-SUB-S/.../.../...	Afgeschermdde systeemkabel, geconfectioneerd met een D-SUB-bus- en -stiftconnector, kabellengte: variabel
2302191	CABLE-D37SUB/B/S/ 50/ KONFEK/S	Geconfectioneerde, afgeschermdde systeemkabel, met een 37-polige D-SUB-bus- en -stiftconnector; kabellengte: 0,5 m
2302201	CABLE-D37SUB/B/S/100/ KONFEK/S	Geconfectioneerde, afgeschermdde systeemkabel, met een 37-polige D-SUB-bus- en -stiftconnector; kabellengte: 1 m
2302214	CABLE-D37SUB/B/S/150/ KONFEK/S	Geconfectioneerde, afgeschermdde systeemkabel, met een 37-polige D-SUB-bus- en -stiftconnector; kabellengte: 1,5 m
2302227	CABLE-D37SUB/B/S/200/ KONFEK/S	Geconfectioneerde, afgeschermdde systeemkabel, met een 37-polige D-SUB-bus- en -stiftconnector; kabellengte: 2 m
2302230	CABLE-D37SUB/B/S/300/ KONFEK/S	Geconfectioneerde, afgeschermdde systeemkabel, met een 37-polige D-SUB-bus- en -stiftconnector; kabellengte: 3 m
2302243	CABLE-D37SUB/B/S/400/ KONFEK/S	Geconfectioneerde, afgeschermdde systeemkabel, met een 37-polige D-SUB-bus- en -stiftconnector; kabellengte: 4 m
2302256	CABLE-D37SUB/B/S/600/ KONFEK/S	Geconfectioneerde, afgeschermdde systeemkabel, met een 37-polige D-SUB-bus- en -stiftconnector; kabellengte: 6 m

## Tekeningen

### Maatschets



## Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel. +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact  
Technische wijzigingen voorbehouden