




UM 45-FLK10

Artikelnummer: 2962544

De afbeelding toont een 34-polige variant

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=2962544>VARIOFACE-moduul, met schroefaansluiting en platte
bandkabelconnector, voor montage op NS 35/7,5, aantal polen: 10

Commerciële gegevens

EAN	
sales group	I001
VPE	1 Pcs.
Douanetarief	85369010
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 244 (IF-2007)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemene gegevens

nominale spanning U_N	25 V AC
	60 V DC
max. stroombelastbaarheid per aftakking	1 A
aantal polen	10
breedte	54 mm
hoogte	45 mm

diepte	50 mm
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 50 °C
omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-20 °C ... 70 °C
isolatiespanning ingang/uitgang	500 V AC
inbouwpositie	niet van invloed
normen / bepalingen	IEC 60664
	DIN EN 50178
	DIN VDE 110
vervuilingsgraad	2
overspanningscategorie	II

Aansluitgegevens aansluiting 1

benaming aansluiting	printaansluiting
aansluiting overeenkomstig norm	IEC / EN
aansluitmethode	schroefaansluiting
min. aderdoorsnede massief	0,14 mm ²
max. aderdoorsnede massief	1,5 mm ²
min. aderdoorsnede soepel	0,14 mm ²
max. aderdoorsnede soepel	1,5 mm ²
min. aderdoorsnede AWG/kcmil	26
max. aderdoorsnede AWG/kcmil	16
striplengte	6 mm
schroefdraad	M3

Toelatingen

toelatingen

cULus Recognized, GOST

aangevraagde toelatingen:


Ex-toelatingen:

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
kabel/ader		
2299204	FLK 10/EZ-DR/ 50/KONFEK	Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 10-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), kabellengte: 0,5 m
2299217	FLK 10/EZ-DR/ 100/KONFEK	Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 10-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), kabellengte: 1 m
2299220	FLK 10/EZ-DR/ 150/KONFEK	Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 10-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), kabellengte: 1,5 m
2299233	FLK 10/EZ-DR/ 200/KONFEK	Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 10-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), kabellengte: 2 m
2299246	FLK 10/EZ-DR/ 300/KONFEK	Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 10-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), kabellengte: 3 m
2299259	FLK 10/EZ-DR/ 400/KONFEK	Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 10-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), kabellengte: 4 m
2299262	FLK 10/EZ-DR/ 600/KONFEK	Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 10-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), kabellengte: 6 m
2299275	FLK 10/EZ-DR/ 800/KONFEK	Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 10-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), kabellengte: 8 m
2299288	FLK 10/EZ-DR/1000/KONFEK	Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 10-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), kabellengte: 10 m
2295059	FLK EZ-DR.../.../...	Systeemkabel, met confectionering, niet afgeschermd, kabellengte: variabel

Tekeningen

schakelschema



Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden