

- Modulaire aansluiteenheid RJ45
- GHMT Cat.6_A re-embedded PVP gecertificeerd
- Cat.6_A componentenkeuring volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) en IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT gecertificeerd
- Naleving van klasse E_A tot 500 MHz volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09
- Getest: component tot 600 MHz, link tot 800 MHz
- Voor 10 gbit ethernet (IEEE 802.3an)
- Geschikt voor Power over Ethernet (PoE, PoE plus en UPoE)
- Montagevriendelijke aansluiting van datakabels AWG 24/1 tot 22/1 (eendradig) en AWG 26/7 tot 22/7 (meerdradig) op IDC snijklemmen
- Intelligent kabelmanagement in het laadstuk, ook geschikt voor sterk gedraaide leidingen
- Markering van de aderconfiguratie T568A en T568B direct op het laadstuk
- Volledig afgeschermd, robuuste, eendelige modulbehuizing uit zinkgespoten gietijzer die hergebruikt kan worden, veredeld
- Montage zonder speciaal gereedschap, trekcontlasting per fixatieclip direct aan het laadstuk
- Vorm: keystone, kabeltoevoer 180°