

- Kanaal-aansluiteenheid met één of twee RJ45-bussen
- Cat.6A componentenkeuring volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) en IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT gecertificeerd
- Naleving van klasse E_A tot 500 MHz volgens ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09
- Getest: component tot 600 MHz, link tot 800 MHz
- Voor 10 gbit ethernet (IEEE 802.3an)
- Geschikt voor Power over Ethernet (PoE, PoE plus en UPoE)
- Voor HF-techniek optimale en ergonomische gevormde soldeerloze aansluitklemmen
- Schroefverbinding van de klep voor trekontlasting en koppeling met de afscherming vindt plaats van voren
- Praktijkgerichte kabeltoevoer van 8 kanten
- Aansluiting van datakabels AWG 24/1 tot 22/1 (eendradig)
- Steekrichting 45° schuin naar onderen
- Compatibel met centrale design-stukken van schakelaarprogramma's
- Geschikt voor montage in standaard inbouw- en hollewand-dozen!
- Zonder afdekdelen
- Varianten: 1 port, 2 port