



(NL) Montage-instructies en gebruiksaanwijzing LED-zwaailicht voor de vaste montage Art.nr. 20200

BELANGRIJK: Voor het gebruik van het zwaailicht hebt u een speciale toestemming volgens STVZO §52 nodig (Dit geldt voor Duitsland, in Nederland is artikel 6 van de Regeling optische en geluidssignalen 2009 van toepassing).

Vragen hieromtrent beantwoord het Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Het zwaailicht wordt met behulp van een ingebouwde magnetische voet op het dak van het voertuig bevestigd. Het dient zo gemonteerd te worden, dat het van alle kanten goed zichtbaar is. Omdat tijdens het rijden zware schokken of ook contact met omlaag hangende takken voor kunnen komen, raden wij aan de sokkel ook nog vast te schroeven op het dak van het voertuig. Hiervoor hebt u 3 zelfsnijdende schroeven met een diameter van 3 mm nodig (niet inbegrepen).

De aansluiting geschiedt via de 12/24 Volt sigarettenaansteker. De spiraalkabel is uitgetrokken ca. 2 m lang.

Het LED-zwaailicht heeft 2 mogelijke functies, die door het drukken van de rode schakelaar aan de 12/24 Volt stekker geselecteerd kunnen worden:

1. Zwaailicht
2. Dubbele flits

Het lampenglas kan, indien nodig, worden verwijderd.

Technische gegevens:

Voltage:	12/24 Volt
Aantal LEDs:	60 stuks
Gebruiksmodi:	zwaailicht - knipperlicht 2-voudig
Afmetingen:	hoogte 9 cm , lampenglas-Ø ca. 8,5 cm, lampenglashoogte 5,5 cm
Kabellengte:	uittrekbaar van ca. 50 – 200 cm
Stekker:	12/24 Volt stekker met keuzeschakelaar geïntegreerd voor de sigarettenaansteker
Gewicht:	450 gram
Gebruikstemperatuur:	-30°C tot + 50 °C
E- keurmerk	E13 10R – 0412764 , Societé nationale de Certification et d'homologation, L-5201 Sandweiler



Verwijdering:

elektronische apparaten dienen gerecycled te worden en mogen niet bij het huisvuil. Verwijder het product aan het einde van zijn levensduur conform de geldende bepalingen.

Copyright by **Berger & Schröter** www.berger-schroeter.de

Alle rechten voorbehouden. Zonder schriftelijke toestemming van Berger + Schröter mag deze gebruiksaanwijzing, ook geen uittreksels hiervan, op welke manier dan ook gereproduceerd worden of met behulp van elektronische, mechanische of chemische processen gereproduceerd of verwerkt worden. Technische veranderingen kunnen te allen tijde zonder aankondiging worden uitgevoerd. De gebruiksaanwijzing wordt regelmatig gecorrigeerd. Wij zijn niet aansprakelijk voor technische of printtechnische fouten en hun gevolgen.