

**Gloeilamp 24V**

Type SL7-L24
Catalog No. 171291
Alternate Catalog No. SL7-L24

Leveringsprogramma

Assortiment			Toebehoren
Basisfunctie toebehoren			Gloeilampen
Lamphouder			Ba15d
Levensduur		h	3000
Vermogen			6,5 W
nominale bedrijfsspanning	U _e	V	24 V
Toepasbaar voor			SL7-L-...
Aansluiting op SmartWire-DT			nee

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie			
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.		°C	-30
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.		°C	60

Technische gegevens ETIM 7.0

Lampen (EG000028) / Indicatie- en signaleringslamp (EC000399)			
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Verlichtingsinstallatie, -toestel / Lamp / Aanwijs- en signaallamp (ecl@ss10.0.1-27-11-06-31 [AKE242014])			
Lampvermogen		Watt	6.5 - 6.5
Lampspanning		Volt	24 - 24
Lichtstroom		Lumen	0
Voet			BA15d
Technologie			Gloeilamp
Lampvorm			Overig
Halogeen			Nee
Krypton			Nee
Xenon			Nee
Kleur			Geen
Kleurtemperatuur		Kelvin	2800
Diameter		Millimeter	0
Totale lengte		Millimeter	0
Geschikt voor zaklamp			Nee
Geschikt voor pointer			Ja
Geschikt voor zwaailicht			Ja
Nom. stroom		Milliamp	0
Gemiddelde nom. levensduur		Uur	3000
Energie-efficiëntieklasse			

