



Basismodule;snelmontage;400 mm aluminium buis

Type SL4-FMS-400
Catalog No. 171310
Alternate Catalog No. SL4-FMS-400

Leveringsprogramma

Assortiment		Signaalzuilen SL
Basisfunctie		Basismodule
Aansluittechniek		Schroefklemmen
Montagetype		voor horizontale montage
Uitrusting		Basis met voetadapter voor opsteken (snelmontage) Inclusief deksel
Buislengte		400 mm
Aantal modules		max. 5 modules
kleur		
		zwart Buis aluminiumkleur
		
Toepasbaar voor		SL4-L-... SL4-BL-... SL4-FL-... SL4-AP-...
Aansluiting op SmartWire-DT		nee

Technische gegevens

Algemeen

normen en bepalingen		IEC/EN 60947-5-1
Klimaatbestendigheid		Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78 Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
inbouwpositie		willekeurig
Schokbestendigheid	g	> 15 conform IEC 60068-2-27 Schokduur 11 ms

Beschermingsgraad IEC			Halfsinus
beschermingsgraad UL			IP66 IEC/EN 60529
Kleur van de kappe			Type 4, 4X, 13
			zwart Buis aluminiumkleur
Omgevingstemperatuur		°C	-30 - +60
Aantal signaalelementen			max. 5 met standaardbasis max. 10 met basis voor tweezijdige montage
Aansluitdiameter			
eenaderig of soepel		mm ²	0,2 - 1,5
eenaderig of soepel, met aderhuls		mm ²	0,25 - 1,5
soepel met adereindhuls met kunststofkraag		mm ²	0,25 - 0,75
			AWG 24 - AWG 16

Stroombanen

Nom. stootspanningsvastheid	U_{imp}	V AC	4000
nom. isolatiespanning	U_i	V	250
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad			III/3

Module

Spanningsbereik			24 V AC/DC \pm 10 % 110/120 V AC \pm 10 % 230/240 V AC \pm 10 %
-----------------	--	--	---

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie			
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.		°C	-30
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.		°C	60

Technische gegevens ETIM 7.0

Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Aansluitmodule voor signaalzuil (EC001152)			
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Schakelaar , signaalgever / Signaalzuilelement, aansluitmodule (ecl@ss10.0.1-27-37-12-32 [AKF050014])			
Aansluitwijze hulpstroomcircuit			Schroefaansluiting
Buismontage mogelijk			Nee
Hoekmontage mogelijk			Ja
Vloermontage mogelijk			Ja
Kleur			Overig
Geschikt voor AS interface			Nee

Goedkeuringen

Product Standards			IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-10; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.			E29184
UL Category Control No.			NKCR
CSA File No.			UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.			NKCR7
North America Certification			UL listed, certified by UL for use in Canada
Degree of Protection			UL Type 4, 4X, 13

Afmetingen

