

**Montagehoekstuk,verti**

**Type** SL7/4-FW  
**Catalog No.** 171446  
**Alternate Catalog No.** SL7/4-FW

**Leveringsprogramma**

Assortiment			Toebehoren
Basisfunctie toebehoren			Montagehoekstuk
Materiaal			Kunststof
Montagetype			voor verticale montage
			Bevestigingsschroeven voor basismodule meegeleverd
Toepasbaar voor			SL4-PIB-100(250)(400) SL4-FMS... SL7-CB-100(250)(400) SL7-FMS...
Aansluiting op SmartWire-DT			nee

**Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439**

Technische gegevens ontwerpverificatie			
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.		°C	-30
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.		°C	60

**Technische gegevens ETIM 7.0**

Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Muurbeugel voor signaalzuil (EC001153)			
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Schakelaar , signaalgever / Signaalzuilelement, bevestigingshoek (ecl@ss10.0.1-27-37-12-33 [AKF051014])			
Montagewijze			Wandmontage
Kleur			Zwart

**Goedkeuringen**

Product Standards			IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-10; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.			E29184
UL Category Control No.			NKCR
CSA File No.			UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.			NKCR7
North America Certification			UL listed, certified by UL for use in Canada
Degree of Protection			UL Type 4, 4X, 13

## Afmetingen

