

**Montagehoekstuk, M20**

Type SL7/4-FW-T
Catalog No. 171455
Alternate Catalog No. SL7/4-FW-T

Leveringsprogramma

Assortiment			Toebehoren
Basisfunctie toebehoren			Montagehoekstuk inclusief M20 kabelwartel
Materiaal			Roestvast staal (hoekbeugel) Aluminium (draadadapter)
Montagetype			voor verticale montage
			Afdichtingen in de uitlevering inbegrepen
Toepasbaar voor			SL4-PIB-T... SL7-CB-T...
Aansluiting op SmartWire-DT			nee

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie			
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.		°C	-30
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.		°C	60

Technische gegevens ETIM 7.0

Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Muurbeugel voor signaalzuil (EC001153)			
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Schakelaar, signaalgever / Signaalzuilelement, bevestigingshoek (ecl@ss10.0.1-27-37-12-33 [AKF051014])			
Montagewijze			Wandmontage
Kleur			Overig

Goedkeuringen

Product Standards			IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-10; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.			E29184
UL Category Control No.			NKCR
CSA File No.			UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.			NKCR7
North America Certification			UL listed, certified by UL for use in Canada
Degree of Protection			UL Type 4, 4X, 13

