

## Inbouwconnector voorwand - RF-17P1N8AAD00 - 1607328

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



Inbouwconnector voorwand, haaks, draaibaar, schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 17, soort contact: stift, crimpaansluiting, axiale O-ring, 4xØ3,2, afgeschermd: ja, Flanschmaß: 26 mm x 26 mm

De afbeelding toont de 12-polige productvariant

### Key commercial data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| package_quantity | 1             |
| GTIN             | 4046356175029 |

### Technical data

#### Algemeen

|                                                |                                                           |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Opmerking                                      | bestelinformatie crimpcontacten Ø 1 mm separaat bestellen |
| type vergrendeling                             | schroefvergrendeling                                      |
| draairichting contactkamernummering            | standaard                                                 |
| polarisatie                                    | N                                                         |
| type contactaansluiting                        | crimpaansluiting                                          |
| soort contacten                                | stift                                                     |
| aantal polen                                   | 17                                                        |
| contactdiameter vermogenscontacten             | 1 mm                                                      |
| nominale stroom per vermogenscontact bij 25 °C | 8 A                                                       |
| montagetechniek                                | 4xØ3,2                                                    |

#### Omgevingsomstandigheden

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| omgevingstemperatuur | -20 °C ... 125 °C |
| beschermklasse       | IP67              |

#### materiaal

|                              |                                                                           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| behuizingsmateriaal          | draaibare delen: koper-zink-legering (CuZn), spuitgietdelen: zink (GD-Zn) |
| materiaal isolatiehuis       | PA 66                                                                     |
| materiaal afdicht- en O-ring | FPM                                                                       |

#### Opgave volgens DIN EN 61984:2001

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| max. opstelhoogte                        | 2000 m |
| nom./bedrijfsspanning vermogenscontacten | 100 V  |
| teststootspanning vermogenscontacten     | 1,5 kV |

## Inbouwconnector voorwand - RF-17P1N8AAD00 - 1607328

### Technical data

Opgave volgens DIN EN 61984:2001

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| overspanningscategorie vermogenscontacten | III |
| vervuilingsgraad vermogenscontacten       | 3   |
| overspanningscategorie signaalcontacten   | III |
| vervuilingsgraad signaalcontacten         | 3   |

### classifications

#### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 272607xx |
| eCl@ss 4.1 | 27260701 |
| eCl@ss 5.0 | 27143424 |
| eCl@ss 5.1 | 27143424 |
| eCl@ss 6.0 | 27143424 |
| eCl@ss 7.0 | 27440209 |
| eCl@ss 8.0 | 27440209 |

#### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 3.0 | EC001121 |
| ETIM 4.0 | EC001121 |
| ETIM 5.0 | EC002635 |

#### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 43172015 |
| UNSPSC 7.0901 | 43201404 |
| UNSPSC 11     | 43172015 |
| UNSPSC 12.01  | 43201404 |
| UNSPSC 13.2   | 43201404 |

### approvals

UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized /

#### Approval details

|                                                                                                   |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| UL Recognized  |       |
| nominale spanning UN                                                                              | 125 V |
| nominale stroom IN                                                                                | 1 A   |
| mm²/AWG/kcmil                                                                                     | 26    |

# Inbouwconnector voorwand - RF-17P1N8AAD00 - 1607328

approvals

|                                                                                                  |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| cUL Recognized  |       |
|                                                                                                  |       |
| nominale spanning UN                                                                             | 125 V |
| nominale stroom IN                                                                               | 1 A   |
| mm²/AWG/kcmil                                                                                    | 26    |

|                                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| cULus Recognized  US |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

accessories

**Crimpcontact**

SF-6CP2000 - 1605559



SF-10KP004 - 1607355



SF-6AP2000 - 1605554



## Inbouwconnector voorwand - RF-17P1N8AAD00 - 1607328

### accessories

SF-10KP320 - 1615961



---

SF-10KP350 - 1615963



---

SF-10KP330 - 1615962



---

SF-10KP360 - 1615964



---

### Beschermkappen

SF-Z0019 - 1607449



## Inbouwconnector voorwand - RF-17P1N8AAD00 - 1607328

### accessories

RC-Z2059 - 1604225



RC-Z2469 - 1611797



RC-Z2068 - 1604236



RC-Z2062 - 1604228



### Montagemateriaal

RF-Z0017 - 1620624



## Inbouwconnector voorwand - RF-17P1N8AAD00 - 1607328

### accessories

RF-Z0018 - 1620625




RF-Z0019 - 1620626




### Drawings

diagram



## Inbouwconnector voorwand - RF-17P1N8AAD00 - 1607328


Maatschets



Maatschets

## Inbouwconnector voorwand - RF-17P1N8AAD00 - 1607328

Maatschets



inbouwmaten:

## Inbouwconnector voorwand - RF-17P1N8AAD00 - 1607328

schematekening

