


Gebruiksaanwijzing. Voor gebruik zorgvuldig doorlezen!

Hartelijk bedankt voor uw vertrouwen en hartelijk gefeliciteerd!

U heeft een kwaliteitsproduct aangeschaft van MEDISANA, één van de leidende ondernemingen op de gezondheidsmarkt. Voor een succesvol gebruik en een lange gebruiksduur van uw MEDISANA Thermometer FTC bevelen wij aan de hieronder beschreven aanwijzingen voor het gebruik en voor het onderhoud zorgvuldig door te lezen.

Uw MEDISANA AG



### VERPAKKINGSINHOUD

Vergelijk de verpakking inhoud met de hieronder beschreven onderdelen.

- De MEDISANA Thermometer FTC
- Batterij type AG3 of LR41 (reeds geïnstalleerd)
- Bewaar-etui
- Gebruiksaanwijzing

### VEILIGHEIDSMATREGELEN

- De thermometer bevat onderdelen die door kinderen kunnen worden opgesloten. Laat daarom de thermometer nooit zonder toezicht in kinderen handen.
- Gebruik de thermometer uitsluitend voor de lichaamstemperatuur-meting. 3. Het instrument is niet voor commercieel gebruik bestemd.
- Repareer het instrument in het geval van storingen niet zelf. Breek het gebruik af. Vraag uw vakhandelaar en laat het instrument alleen door de MEDISANA - servicedienst repareren.
- Neem de beschreven gebruiks- en opbergvoorwaarden in acht, zodat de MEDISANA Thermometer FTC over een lange tijdruimte soepel en correct functioneert.

### NUTTIGE INFORMATIE VOOR DE TEMPERATUURMETING MET DE MEDISANA THERMOMETER FTC

#### Wat is koorts?

Onze gewone lichaamstemperatuur loopt van 36 °C tot 37,5 °C. Afhankelijk van de tijdstip van de dag en van de lichamelijke gesteldheid, bijv. gedurende de menstruatie van de vrouw, zijn afwijkingen normaal. Wanneer de lichaamstemperatuur echter 38 °C of hoger is, is er sprake van koorts. Neem, in het geval dat de koorts boven 39 °C stijgt en zelfs na 1 tot 2 dagen niet daalt, contact op met uw arts.

#### Koorts meten - snel en correct!

Een koortsachtige ziekte gaat dikwijls gepaard met vermoeidheid, pijn van de botten en koude rillingen rillen. Het verloop van de ziekte kan optimaal worden gecontroleerd door 2 tot 3 keer per dag met tussenpozen van 4 tot 6 uur koorts te meten. De meting moet altijd op dezelfde plek van het lichaam en ongeveer op dezelfde tijdstip worden verricht, zodat de resultaten met elkaar kunnen worden vergeleken.

Mit behulp van de MEDISANA Thermometer FTC kunt u bijzonder eenvoudig en snel de actuele lichaamstemperatuur meten. Vaak voorkomende fouten, zoals te korte meetperiodes zijn nauwelijks mogelijk. Een temperatuurmeting kan op de volgende plekken worden verricht:

- onder de tong (oraal),
- onder de oksels (axillaar),
- in de anus (rectaal)

### VOOR HET GEBRUIK

#### Batterij plaatsen/verwijderen:

De MEDISANA Thermometer FTC is klaar voor gebruik, omdat er reeds een batterij geïnstalleerd is. Indien na een zekere gebruiksduur rechts in het display het "b" - symbool verschijnt, moet de batterij worden vervangen. Verwijder hiervoor de kap 4 van de batterijhouder en schuif deze ca. 18 mm uit de thermometer naar voren. Til de batterij er met behulp van een kleine schroevendraaier uit en vervang ze door een batterij van hetzelfde type. Let op de correcte positie van de batterijpolen (de "+" -pool is zichtbaar). Het deksel van het batterijvak terug correct aanbrengen.

### HET GEBRUIK

#### Meting

Druk op de start-knop 3 om het instrument in te schakelen. Alle symbolen verschijnen ca. twee seconden lang in het display en er klinkt kortstondig een geluidssignaal. Vervolgens wordt de laatste gemeten waarde kort op het LCD-scherm 2 weergegeven (hierbij verschijnt een kleine "M" aan de rechterrand van het scherm). Indien de temperatuur minder dan 32°C bedraagt, verschijnt in het LCD-Display 2 een "Lo" en het symbool "°C" gaat flikkeren. Nu is de MEDISANA Thermometer FTC gereed voor de meting. Plaats de sensortip 1 oraal, axillaar of rectaal. De meting van de thermometer wordt automatisch gestart. Gedurende de meting wordt de actuele temperatuur voortdurend aangegeven. Zodra de meting voltooid is, weerklinken 10 bieptonen en wordt de gemeten temperatuur op het scherm 2 weergegeven. Wanneer de thermometer een temperatuur van > 37,7°C vaststelt, volgt er een koortsalarm in de vorm van 10 driedubbele pieptonen. De thermometer wordt acht minuten na de meting automatisch uitgeschakeld. Voor een langere gebruiksduur van de batterij kan het beste direct na het aflezen van de temperatuur de thermometer worden gedeactiveerd. Druk hiervoor op de start-toets 3.

#### Metingen op verschillende plekken van het lichaam

De MEDISANA Thermometer FTC is geschikt voor orale (in de mond), axillaire (onder de oksels) of rectale (in de anus) temperatuurmetingen. Dit instrument is absoluut waterdicht. Na ca. 1 minuut weerklinken 10 korte signaaltönen en wordt het meetresultaat op het LCD-scherm weergegeven. Dan kan de thermometer verwijderd worden. Neem voor een veilige en exacte meting de hieronder beschreven aanwijzingen voor het plaatsen in acht:

#### ORALE METING:

Plaats de sensortip 1 van de thermometer onder de tong en sluit de mond. Haal gedurende de meting door de neus adem om verkeerde waarden te voorkomen.

#### RECTALE METING:

De rectale meting wordt door vele patiënten als onangenaam ondervonden, maar deze levert wel exacte resultaten op. Voer de sensortip 1 voorzichtig ca. 3,5 cm diep in het rectum in.

#### METING ONDER DE OKSELS:

Reinig voor de meting de oksel. Plaats de sensortip 1 van de thermometer onder de oksel. Beweeg de arm naar beneden houd deze gedurende de meting zacht tegen het lichaam gedrukt.

### GEHEUGEN - FUNCTIE

De MEDISANA Thermometer FTC beschikt over een geheugen - functie die het mogelijk maakt de laatste opgeslagen waarde op te roepen. Druk op de start-knop 3 om het instrument in te schakelen. Alle symbolen verschijnen ca. twee seconden lang in het display en er klinkt kortstondig een geluidssignaal. Vervolgens wordt de laatste gemeten waarde kort op het LCD-scherm 2 weergegeven (hierbij verschijnt een kleine "M" aan de rechterrand van het scherm).

### REINIGING EN DESINFECTIE

De MEDISANA Thermometer FTC is waterdicht en kan daarom eenvoudig worden gereinigd en gedesinfecteerd. Reinig de thermometer voor en na iedere meting met een in een zachte oplossing op basis van alcohol gedrenkte doek. Er bestaat bovendien de mogelijkheid de thermometer in een geschikte desinfectiemiddel onder te dompelen. Uw vakhandelaar zal uw graag de geschikte reinigingsproducten aanbevelen en toelichtingen over het gebruik geven.

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

Naam en model:	..... Thermometer FTC
Meetbereik:	..... 32,0 °C - 42,0 °C
Graadverdeling:	..... 0,1 °C
Meetnauwkeurigheid:	..... ± 0,1 °C (Afwijkingen van de feitelijke lichaamstemperatuur binnen en meetbereik van 35,5°C - 42°C) niet extrapolierend
Gebruiksduur:	..... ca. 2500 metingen
Bedrijfstemperatuur:	..... 10 °C t/m 40 °C
Opbergtemperatuur:	..... -10 °C t/m + 60 °C
Afmetingen:	..... 10 mm (H), 128 mm (L), 19 mm(B)
Gewicht:	..... 9,8 g
Batterijen:	..... 1 batterij 1,5 V (type AG3 of LR41)
Artikel-nr.:	..... 77030
EAN Code:	..... 40 15588 77030 2

CE 0297



Het instrument voldoet aan de B-veiligheidsklasse



Raadpleeg de gebruiksaanwijzing



LOT-nummer



Producent



Productiedatum

CE - keurmerk volgens EU - richtlijn 93/42/EEC. Uitvoering en vervaardiging onder inachtneming van volgende Europese normen: EN 12470-3 (Medische thermometer), EN 980 (Symbolen), EN 60601-1 (Elektrische veiligheid voor medische apparatuur).

#### Elektromagnetische verdraagbaarheid:

Het apparaat voldoet aan de eisen van norm EN 60601-1-2 voor de elektromagnetische verdraagbaarheid. Details over deze meetgegevens kan u aanvragen via MEDISANA.

In het kader van onze voortdurende inspanningen naar verbeteringen, behouden wij ons het recht voor om qua vormgeving en op technisch gebied veranderingen aan ons product door te voeren.

### AFVALBEHEER



Dit apparaat mag niet samen met het huishoudelijk afval worden aangeboden. Iedere consument is verplicht, alle elektrische of elektronische apparaten, ongeacht of die schadelijke stoffen bevatten of niet, bij een milieudepot in zijn stad of bij de handelaar af te geven, zodat ze op een milieuvriendelijke manier kunnen worden verwijderd. Haal de batterijen uit het apparaat voordat u het apparaat verwijderd. Gooi gebruikte batterijen niet bij het huisvuil, maar breng deze naar de daarvoor bestemde afvalverwerking of lever deze in bij een speciaal daarvoor bestemd inzamelstation bij de supermarkt of elektrawinkelier. Wendt u zich betreffende het afvalbeheer tot uw gemeente of handelaar.

### GARANTIE

Wendt u zich voor garantiegevallen altijd tot uw leverancier of tot onze klantendienst. Moet u het apparaat opsturen, stuur het dan samen met de klacht en een kopie van de aankoopbon naar onze klantendienst. Voor garantie gelden de volgende voorwaarden:

- Voor de producten van MEDISANA geldt een garantietermijn van drie jaar vanaf de datum van aankoop. Deze kan door middel van de verkoop van factuur worden aangehouden.
- Alle klachten, die het gevolg zijn van materiaal of fabricagefouten worden binnen de garantietermijn gratis verholpen.
- Een geval van garantie leidt niet tot automatische verlenging van de garantietermijn, noch voor het apparaat zelf noch voor de vervangen onderdelen.
- Uitgesloten van garantie zijn:
  - Alle schade die ontstaan zijn door ondeskundige behandeling, b.v. het niet op de juiste wijze volgen van de gebruiksaanwijzing.
  - Beschadigingen, die zijn ontstaan door reparaties door de koper of een ander onbevoegd persoon.
  - Transportschade, die is ontstaan op weg van de verkoper naar de gebruiker of tijdens het opsturen naar de klantendienst.
  - Toebehoren, die onderhevig zijn aan slijtage (batterijen enz.).
- De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid voor directe of indirecte vervolgschade die door het apparaat veroorzaakt wordt. Ook niet als de schade aan het apparaat als garantiegeval erkend is.



MEDISANA AG, Jagenbergstr.19, 41468 NEUSS, DUITSLAND  
eMail: info@medisana.de, Internet: www.medisana.de

Neem bij service, accessoires en onderdelen contact op met:

#### MEDISANA BENELUX N.V.

Eurogeopark 30 • 6467 JE Kerkrade • Nederland  
Tel.: 0031 / 45 547 0860 • Fax : 0031 / 45 547 0879  
eMail: info@medisana.nl  
Internet: www.medisana.be/fr/nl