



HSM SECURIO C16 - 4 x 25 mm



Datavernietiger HSM SECURIO C16

Klein, elegant en veilig. De perfecte datavernietiger voor particulier gebruik of in het kleine kantoor. Met stalen geharde snijwalsen en door druk bewegend veiligheidselement.

Specificaties

Productnr.:	1902111	Invoerbreedte:	225 mm
EAN	4026631035590	Opvangvolume/-capaciteit:	25 l
Vernietigingswijze:	snippers	Opvangcapaciteit per versnippering (80 g):	230
Snijgrootte:	4 x 25 mm	Geluidsniveau (leegloop):	ca. 55 - 60 dB(A)
Veiligheidsniveau (DIN 66399):	E-3 F-1 P-4 T-4	Breedte x Diepte x Hoogte:	366 x 258 x 455 mm
Snijcapaciteit in vellen 80g/m²:	6 - 7	Gewicht:	4,5 kg
Opgenomen vermogen / motor:	185 W	Snijgoed:	Papier, Nietjes en paperclips, Creditcard
Spanning / Frequentie:	220-240 V / 50 Hz/60 Hz		

Productinformatie



Geharde stalen snijwalsen met levenslange garantie zijn ongevoelig voor paperclips en nietjes en garanderen duurzaamheid.

In de standby-modus verbruikt de datavernietiger geen stroom.

Voor het legen van de opvangbak kan het bovengedeelte eenvoudig opgetild worden – een handige komgreep vereenvoudigt de handeling.

HSM®



Geruisarme werking

Geruisarme werking minimaliseert het geluid bij de werkplek.



Blaue Engel

De datavernietiger is voor zijn duurzaamheid, het geringe stroomverbruik en het gebruik van milieu sparende materiaal onderscheiden met de Blaue Engel.



Anti-papierophoping functie

Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting vermindert papierophoping en behoudt de hoge doorvoercapaciteit.




Hoge gebruiksveiligheid

Een lichte druk op het veiligheidselement voorkomt onbedoelde invoer en stopt direct de papiertoevoer.



Start-/stop automatisme

Bediening is zeer eenvoudig: bij papiertoevoer start het apparaat automatisch en stopt vanzelf na het vernietigen.



* HSM SECURIO C14, C16