

SPECIFICATIEBLAD - CL2



Montagerail, DIN, BxHxD=35x7.5x187.5mm



Powering Business Worldwide™

Type **CL2**
Catalog No. **029064**

Leveringsprogramma

Assortiment		Kunststof kasten Ci
Basisfunctie		Lege kasten
Basisfunctie		Inbouwsysteem
Toebehoren		Montagerail conform IEC/EN 60715
Los apparaat/complete apparatuur		Modulair systeem
materiaal		Staalplaat 3 mm, verzinkt
Informatie over de uitlevering		inclusief 2 onverliesbare bevestigingsschroeven
Lijfhoogte		7,5 mm
Effectieve lengte		145 mm
toepasbaar voor kastmaat		187,5 mm

Technische gegevens ETIM 7.0

Schakelkastsystemen (EG000011) / Componenten voor uitbouw voor kast/lessenaar (EC002620)		
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Kast, frame, behuizing, modulerek / Elements for switching cabinet, housing, rack / Component for installation (electrical cabinet) (ecI@ss10.0.1-27-18-28-11 [ACN627011])		
Uitvoering		Profielrail
Geschikt voor bouwbreedte kast		Millimeter0
Geschikt voor bouwhoogte kast		Millimeter0
Geschikt voor bouwdiepte kast		Millimeter0
Breedte		Millimeter35
Hoogte		Millimeter7.5
Diepte		Millimeter187.5
Max. belastbaarheid		Kilogram 0
Materiaal		Metaal
Kleur		Overig
RAL-nummer		0

Afmetingen

