




Montagerail, DIN, BxHxD=35x7.5x375mm



Powering Business Worldwide™

Type CL4
Catalog No. 038556

Leveringsprogramma

			
Assortiment			Kunststof kasten Ci
Basisfunctie			Lege kasten
Basisfunctie			Inbouwsysteem
Toebehoren			Montagerail conform IEC/EN 60715
Los apparaat/complete apparatuur			Modulair systeem
materiaal			Staalplaat 3 mm, verzinkt
Informatie over de uitlevering			inclusief 2 onverliesbare bevestigingsschroeven
Lijfhoogte			7,5 mm
Effectieve lengte			332 mm
toepasbaar voor kastmaat			375 mm

Technische gegevens ETIM 7.0

Schakelkastsystemen (EG000011) / Componenten voor uitbouw voor kast/lessenaar (EC002620)

Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Kast, frame, behuizing, modulerek / Elements for switching cabinet, housing, rack / Component for installation (electrical cabinet) (ecl@ss10.0.1-27-18-28-11 [ACN627011])

Uitvoering			Profielrail
Geschikt voor bouwbreedte kast			Millimeter0
Geschikt voor bouwhoogte kast			Millimeter0
Geschikt voor bouwdiepte kast			Millimeter0
Breedte			Millimeter35
Hoogte			Millimeter7.5
Diepte			Millimeter375
Max. belastbaarheid			Kilogram 0
Materiaal			Metaal
Kleur			Overig
RAL-nummer			0

Afmetingen

