

## SPECIFICATIEBLAD - FL4-3



**Flens, doordrukaten 5x M25, 6x M25/16, 6x M32/20,  
HxBxD=116x329x23mm**



**Type** FL4-3  
**Catalog No.** 017236

### Leveringsprogramma

|                                  |  |                                                                                            |
|----------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |  |                                                                                            |
| Assortiment                      |  | xEnergy Safety Ci                                                                          |
| Basisfunctie                     |  | Lege kasten                                                                                |
| Basisfunctie                     |  | Toebehoren lege kasten                                                                     |
| Toebehoren                       |  | Flenzen                                                                                    |
| Los apparaat/complete apparatuur |  | Modulair systeem                                                                           |
| Beschrijving                     |  | Ingeschuimde, onverliesbare afdichting<br>Snelle montage door spieverbinding (meegeleverd) |
| toepasbaar voor kastmaat         |  | 375 mm                                                                                     |
| kabeldoorvoer                    |  | 5 x M25, 6 x M25/16, 6 x M32/20                                                            |

### Technische gegevens ETIM 7.0

|                                                                                                                                                                                                                   |  |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|
| Verdeelsystemen (incl. installatiekasten) (EG000023) / Invoerplaat voor op sparring kast/lessenaar (EC000211)                                                                                                     |  |                    |
| Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Kleine verdeelkast / Gland plate for small distribution boards/switchgear cabinets (ecI@ss10.0.1-27-14-24-21 [ADI315007]) |  |                    |
| Uitvoering                                                                                                                                                                                                        |  | Kabelwartel        |
| Type                                                                                                                                                                                                              |  | Recht              |
| Breedte                                                                                                                                                                                                           |  | Millimeter329      |
| Hoogte                                                                                                                                                                                                            |  | Millimeter116      |
| Diepte                                                                                                                                                                                                            |  | Millimeter23       |
| Materiaal                                                                                                                                                                                                         |  | Kunststof          |
| Oppervlaktebescherming                                                                                                                                                                                            |  | Geen (onbehandeld) |
| Beschermingsgraad (NEMA)                                                                                                                                                                                          |  | Overig             |
| Uitbreekpoorten                                                                                                                                                                                                   |  | Ja                 |
| Aantal connectorgaten                                                                                                                                                                                             |  | 0                  |
| Type schroefdraad                                                                                                                                                                                                 |  | Metrisch           |
| Geschikt voor draadmaat metrisch/Pg                                                                                                                                                                               |  | 16 - 32            |

### Afmetingen

