

Montageplaat, staal, verzinkt, D=3mm, voor kast CI23

Type M3-CI23
Catalog No. 019709


Leveringsprogramma

Assortiment		xEnergy Safety Ci
Basisfunctie		Lege kasten
Basisfunctie		Inbouwsysteem
Toebehoren		Montageplaten
Los apparaat/complete apparatuur		Modulair systeem
materiaal		Plaatstaal 3 mm, ongeperforeerd, verzinkt
Informatie over de uitlevering		Inclusief 4 onverliesbare bevestigingsschroeven
Toepasbaar voor		CI23

aanwijzingen		CI...-125...	CI...-150...	CI...-200...	CI...-250...
Inbouwdiepte bij montageplaat					
Inbouwdiepte bij draagrail 7,5 mm resp. 15 mm					
Kastdiepte					

Technische gegevens ETIM 7.0

Energie-distributiesystemen (EG000015) / Montageplaat voor kast/lessenaar (EC000213)	
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Elektrisch isolatie- en verbindingmateriaal / Energy distribution system / Mounting plate for distribution board (ecl@ss10.0.1-27-40-06-39 [AC0553011])	
Hoogte	Millimeter205
Breedte	Millimeter142.5
Materiaal	Staal
Oppervlaktebescherming	Verzinkt
Geperforeerd	Nee



Montageplaat M3-....: 3 mm dik