

KERN OBB-A1212

KERN

Fasecontrasteenheid enkel inschuifelement met ∞ PH-plan-objectief 100 $\times$, voor OBN-1



Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Optische Instrument
Productgroep	Fasecontrastunit

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (BxDxH)	170x120x70 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Brutogewicht ca.	1,00 kg
Verzendgewicht	1 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761167445
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

