

KERN OBB-A1352

KERN

Oculair (Ø 23,2 mm): WF 10x / Ø 20 mm (met schaalverdeling 0,1 mm) (afstelbaar)

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Optische Instrument
Productgroep	Microscoop oculair

Ontwerp

Anti fungus	✓
-------------	---

Oculair

Oculair veldbreedte	WF
Gezichtspunt	Standaard
Oculair vergroting	10x
Oculair gezichtsveld	20 mm
Oculair schaafe	0,1 mm
Oculair diameter	23,2 mm

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	85×65×45 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,10 kg
Brutogewicht ca.	0,40 kg
Verzendgewicht	0,4 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761168879
REACH classificatie	geen verboden stoffen