

KERN OBB-A6 102

KERN

Professionele verlichtingsunits voor een uitstekende, gelijkmatige en krachtige verlichting



Nettogewicht ca. 0,40 kg

Brutogewicht ca. 0,50 kg

Verzendgewicht 0,5 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer 404576 12 18468

REACH classificatie geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Microscop
Productgroep	Microscopverlichting
Productfamilie	OZB-IR

Ontwerp

Ringverlichting diameter	6,3 cm
Beleuchtungsart	LED
Verlichtingssterkte	4,5 W
Kleurtemperatuur	5500 K
Verlichting dimbaar	✓

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Voedingseenheid
	EURO
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	AUS
	UK
	US
	CH
Kabellengte stroomvoorziening	150 cm

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	180×110×55 mm
Verzendmethode	Pakketdienst