

# KERN ORA 6HA

Meting brekingsindex voor laboratoria en de industrie

**KERN**

## Categorie

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Merk             | Optics                |
| Productcategorie | Refractometer         |
| Productgroep     | Analoge refractometer |
| Productfamilie   | ORA-H                 |

## Meetsysteem

|                                           |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| Meettemperatuur [Min] (°C)                | 10 °C                   |
| Meettemperatuur [Max] (°C)                | 30 °C                   |
| Kalibratieblok nodig                      | ✓                       |
| Meetmethode                               | Refractie               |
| schaalen                                  | Water content           |
| Meetbereiken                              | 12 % - 30 %             |
| Af leesbaarheden [d]                      | 0,1 %                   |
| Automatische temperatuurcompensatie (ATC) | ✓                       |
| Schaal watergehalte                       | ✓                       |
| Meetbereik watergehalte [Min]             | 12 %                    |
| Meetbereik watergehalte [Max]             | 30 %                    |
| Uitlezing watergehalte                    | 0,1 %                   |
| Geschikte kalibratievloeistof             | 19,6 % (kruidnagelolie) |
| Toepassingsgebied                         | Honing                  |

## Ontwerp

|                       |                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Afmetingen (B×D×H)    | 168×40×40 mm                                  |
| Refractometer type    | Handrefractometer                             |
| Schaal - Display type | Analoog                                       |
| Materiaal prisma      | ZLaF3 lanthaan<br>vuursteenglas<br>nD=1,85544 |

## Functies

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Automatische temperatuurcompensatie | ✓ |
| Bescherming IP - complete unit      | - |

## Milieuomstandigheden

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Opslagtemperatuur [Min] | -5 °C |
| Opslagtemperatuur [Max] | 40 °C |

## Verpakking & verzending

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Afmetingen transportcontainer (B×D×H) | 205×75×55 mm |
| Levertijden                           | 1 d          |
| Afmetingen verpakking (B×D×H)         | 215×94×65 mm |
| Verzendmethode                        | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca.                      | 0,30 kg      |
| Brutogewicht ca.                      | 0,45 kg      |
| Verzendgewicht                        | 0,41 kg      |

## Productinformatie

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| GTIN/EAN-nummer     | 4045761483491         |
| REACH classificatie | geen verboden stoffen |

## Pictogrammen

### STANDARD

