

KERN OSF 438

KERN

Het praktische en robuuste model voor school, opleiding, werkplaats en laboratorium



Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Microscoop
Productgroep	Stereomicroscoop
Productfamilie	OSF-43

Ontwerp

Afmetingen (BxDxH)	230×180×275 mm
Optisch systeem	Greenough
Tubus type	Binoculaire
Hoek van de tubus	45°
Contrastmethode	Helderveld
Standaard objectieven	1× 2× 3×
Oculairen vast	✓
Interpupilaire afstand [Min]	55 mm
Interpupilaire afstand [Max]	75 mm
Dioptrische aanpassing	een zijde
Dioptrische aanpassing [Min]	-5
Dioptrische aanpassing [Max]	5

Oculair

Oculair type	Eyepiece WF 10x / Ø 20mm with anti-fungus
Oculair veldbreedte	WF
Oculair vergroting	10x
Oculair gezichtsveld	20 mm
Oculair diameter	30,5 mm

Objectieven

Objectieven vergroting	1x / 2x / 3x
------------------------	--------------

Verlichting

Verlichtingssterkte	Opvallend licht Doorverlichting
Type verlichting invallend licht	LED
Type verlichting doorvallend licht	LED
Verlichtingsintensiteit invallend licht	1 W
Verlichtingsintensiteit doorvallend licht	0,35 W

Focus

Blikveld [Min]	6,7 mm
Blikveld [Max]	20 mm
Draaimomentregeling	✓
Werkende afstand	57 mm
Focusmechanisme	grove scherpstelling

Stereomicroscoopstandaard

Type statief	mechanisch
--------------	------------

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Voedingseenheid
Voedingseenheid type	Stekkeradapter
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	AUS UK US CH

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 - 240 V
Stroomvoorziening afneembaar	afneembaar
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	4,5 V

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (BxDxH)	340×310×225 mm
Verzendmethode	Pakketdienst

KERN OSF 438



Het praktische en robuuste model voor school, opleiding, werkplaats en laboratorium

Nettogewicht ca. 2,4 kg

Brutogewicht ca. 2,8 kg

Verzendgewicht 4,7 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer 4045761170100

REACH classificatie geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

