

KERN OZP 556

KERN

Professioneel en krachtig dankzij het uitermate hoge vergrotingsbereik, de krachtige verlichting en de eersteklas optiek



Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Microscoop
Productgroep	Stereomicroscoop
Productfamilie	OZP-5

Ontwerp

Afmetingen (BxDxH)	330x285x470 mm
Optisch systeem	Greenough
Tubus type	Binoculaire
Hoek van de tubus	35°
Tubus 360° rotatie	✓
Contrastmethode	Helderveld Donkerveld (optioneel)
Interpupilaire afstand [Min]	52 mm
Interpupilaire afstand [Max]	76 mm
Dioptrische aanpassing	beide zijden
Dioptrische aanpassing [Min]	-6
Dioptrische aanpassing [Max]	6

Oculair

Oculair type	Eyepiece HSWF 10x / Ø 23mm with anti-fungus, high eye point
Oculair veldbreedte	HSWF
Oculair vergroting	10x
Oculair gezichtsveld	23 mm
Oculair diameter	30 mm

Objektief

Objectieven vergroting	0,6x - 5,5x
------------------------	-------------

Verlichting

Verlichtingssterkte	Opvallend licht Doorverlichting
Type verlichting invallend licht	LED
Type verlichting doorvallend licht	LED
Verlichtingsintensiteit invallend licht	3 W
Verlichtingsintensiteit doorvallend licht	3 W
Verlichting dimbaar	Opvallend licht + Doorverlichting, afzonderlijk

Focus

Blikveld [Min]	4,2 mm
Blikveld [Max]	35 mm
Totale standaardvergroting [Min]	6x
Totale standaardvergroting [Max]	55x
Zoom [Min]	0,6x
Zoom [Max]	5,5x
Monsterhoogte [Max]	110 mm
Draaimomentregeling	✓
Werkende afstand	108 mm
Vergroting	9,2:1
Focusmechanisme	grove scherpstelling

Stereomicroscoopstandaard

Type statief	pilaar
Diameter bevestiging microscoopkop (Ø)	76 mm

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Voedingseenheid
Voedingseenheid type	Ingebouwde voedingseenheid
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	AUS UK US CH
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 1,0 A
Stroomvoorziening afneembaar	afneembaar
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	12 V, 2000 mA
Contactdoos voor voedingseenheid	Binnen plus, buiten minus

KERN OZP 556

KERN

Professioneel en krachtig dankzij het uitermate hoge vergrotingsbereik, de krachtige verlichting en de eerste klas optiek

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	385×370×330 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	4,8 kg
Brutogewicht ca.	6 kg
Verzendgewicht	9,4 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761169371
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

