

Käfer

Digitale huishoudthermometer
met spraakfunctie



SERVICE:



Mingle Instrument GmbH Europe

Schmelzerstr. 30, D-47877 Willich
Tel.: 00800/128 128 12
service@mingle-europe.de
www.mingle-europe.de

Model No.: E376

Inhoud

[NL]

**Eigenschappen en
technische gegevens 13**

Bedieningshandleiding.....14

Batterijen vervangen 14

Veiligheidsaanwijzingen.....15

Algemene waarschuwingen 16

8. Klantenservice16

Gebruiksaanwijzing

Digitale huishoudthermometer met spraakfunctie

Model E376 · Artikelnummer 7-3014

Onze gelukwensen voor uw aankoop van de digitale huishoudthermometer met spraakfunctie van Käfer.

Maar voordat u dit product gebruikt dient u deze gebruiksaanwijzing en vooral de veiligheidsaanwijzingen volledig door te lezen en u daaraan te houden. Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed om nog eens na te lezen en lever de gebruiksaanwijzing mee aan een eventuele volgende gebruiker van het product.

Door het grote meetbereik kan deze thermometer met spraakfunctie voor vele doeleinden worden gebruikt:

- Als braad- of vleesthermometer
- Als grill- / BBQ-thermometer
- Als thermometer voor wijn, thee en andere koude en warme dranken
- Als thermometer voor het toebereiden van soepen en sauzen
- Als thermometer voor het bakken
- Als thermometer voor het controleren van de optimale temperatuur van babyvoeding en nog veel meer

Eigenschappen en technische gegevens:

- Duidelijke taalweergave van de meetwaarde in het Duits of het Engels
- Inklapbare meetvoeler voor het in- en uitschakelen van de thermometer
- Snelste reactie- en meettijd van 4-10 seconden
- Grote LC-display met rode achtergrondverlichting
- Meetnauwkeurigheid: 0°C tot 100°C (±1°C), -20°C bis 1°C en 101°C tot 200°C (±2°C), <-20°C en > 200°C (±5°C)
- Meetbereik: -20°C tot +250°C
- Resolutie: 0,1°C/0,1°F
- Weergaven: °C/°F
- Materiaalbehuizing: Hoogwaardige ABS polymeer
- Materiaalsensor: Roestvast staal 18/8 (304)
- Batterijen: 2 × 1,5V AAA Maxell LR03, meegeleverd

Bedieningshandleiding:

▲ Let op!

- **Maak de meetvoeler voor het eerste en daarna na elk gebruik met een vochtige doek en evt. een beetje afwasmiddel schoon. Dompel de behuizing nooit helemaal in water onder.**
 - **Gebruik de thermometer nooit in een dichte oven of in magnetrons.**
 - 1) Maak de meetvoeler voor het eerste gebruik schoon.
 - 2) Klap de meetvoeler uit, om de thermometer aan te zetten. Dan verschijnt „Bereit“ of „Ready“.
 - 3) De display geeft de actuele omgevingstemperatuur weer. Maak, om de temperatuur in Fahrenheit weer te geven, het batterijvak open en schakel tussen °C en °F.
 - 4) Maak, om de weergavetaal te veranderen, het batterijvak open en schakel tussen EN en GE.
 - 5) Dompel of steek de meetvoeler minstens 2 cm in het te meten materiaal. De temperatuurweergave is juist, zodra de waarde op de display constant blijft. Dat kan 4-10 seconden duren.
 - 6) Door op de knop naast de display te drukken, wordt de actuele meetwaarde gesproken weergegeven.
 - 7) Open voor het meten van de temperatuur bij het braden en bakken de oven, trek het te meten materiaal eruit en meet de temperatuur, zoals hierboven beschreven. Haal de thermometer er weer uit, **voordat** u de spijzen weer terug de oven inschuift.
 - 8) Klap de meetvoeler weer in, om de thermometer uit te zetten. De gekozen meeteenheid blijft ook bewaard, wanneer de thermometer uit staat.
 - 9) Maak de meetvoeler na gebruik schoon.
- ### Batterijen vervangen:
- 1) Open het batterijvak aan de achterkant van de thermometer.
 - 2) Leg er twee nieuwe 1,5 V AAA (LR03) batterijen in en let op de polariteit.
 - 3) Sluit het batterijvak.
 - 4) Na de batterijen te hebben vervangen, wordt de temperatuur in °C weergegeven.

Algemene aanwijzingen met betrekking tot de batterij:

Spraak verbruikt veel energie. Wanneer de batterijen bijna leeg zijn, verschijnt er „LO“ op de display. De thermometer kan nu alleen nog maar zonder spraak worden gebruikt, totdat de batterijen zijn vervangen.

Veiligheidsaanwijzingen:

▲ Let op!

- Houd het product en de verpakkingsfolie uit de buurt van baby's en kleine kinderen, want zij kunnen er in stikken of zich in kleine stukken verslikken.
- De meetnaald van de thermometer is scherp – LET OP gevaar voor letsel.
- Gebruik de digitale huishoudthermometer niet voor het meten van de lichaamstemperatuur. Hij is niet voor mediceel gebruik goedgekeurd. De punt van de meetnaald levert gevaar voor letsel.
- Ga zorgvuldig met de thermometer om en berg hem niet staand met de punt naar boven op – gevaar voor letsel!
- Maak de voeler voor het eerste en daarna na elk gebruik met een vochtige doek en evt. met een beetje afwasmiddel schoon.
- De thermometer is niet waterdicht en is niet geschikt voor de afwasmachine. Dompel het product nooit helemaal in water onder.
- Gebruik de thermometer nooit in een dichte oven of in magnetron! De elektronica en de batterijen in de greep zijn niet voor die temperaturen geschikt.
- Volg ook de aanwijzingen in de sectie „Batterijen vervangen“ op.
- Dit apparaat is niet bedoeld om te worden gebruikt door mensen (met inbegrip van kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke vaardigheden of die gebrek aan ervaring hebben en/of gebrek aan kennis bezitten, tenzij onder toezicht van iemand, die voor hun veiligheid verantwoordelijk is of van die persoon aanwijzingen hebben gekregen over hoe het apparaat moet worden gebruikt.
- Er moet altijd voor worden gezorgd, dat kinderen niet met het apparaat kunnen spelen.

Algemene aanwijzingen:

• Batterijverordening:



Denk erom, dat het apparaat batterijen bevat. Volgens de wet mogen batterijen of accu's niet met het gewone huisvuil worden meegegeven. Ondoe u van de batterijen op een openbaar inzamelpunt. U kunt de batterijen ook in de winkel teruggeven of ze aan de fabrikant ter verwijdering terugsturen. Verdere informatie vindt u op de website van het ministerie van Infrastructuur en Milieu onder <http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienm/documenten-en-publicaties/brochures/2010/04/06/recycling-elektrische-en-elektronische-apparaten.html>.

• Verwijderen:



Het apparaat is onderhevig aan de bepalingen van de Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Volgens die regeling is het meegeven van elektrische apparatuur met het gewone huisvuil verboden! Als gebruiker bent u verplicht tot inleveren bij een openbaar, plaatselijk inzamelpunt. Verdere informatie kan op de website van het ministerie worden gevonden onder <http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienm>.

• Verpakking:



De verpakkingsmaterialen kunnen worden hergebruikt. Verwijder die op een milieuvriendelijke manier.

• Interseroh:



Wij nemen aan het duale systeem deel. Help ons, door op een milieuvriendelijke manier te verwijderen.

• CE-markering:



Door het aanbrengen van de CE-markering (Conformité Européenne) bevestigt de fabrikant, dat het product voldoet aan de van kracht zijnde Europese richtlijnen inzake productveiligheid.

Klantendienst:

Voor het beantwoorden van vragen: Maandag t/m vrijdag tussen 08:00 en 17:00 uur en te allen tijde per e-mail.

Mingle Instrument GmbH Europe
Schmelzerstr. 30, D-47877 Willich
Tel.: 00800/128 128 12
service@mingle-europe.de
www.mingle-europe.de