



Figure similar

EM. STOP MUSHROOM PUSHBUTTON, 22MM, ROUND, METAL, SHINY, RED, 40MM, LATCHING, ROTATE TO UNLATCH, WITH YELLOW BACKING PLATE, INSCRIPTION: NOT-HALT, WITH HOLDER, 1NC, SCREW TERMINAL

productmerknaam	SIRIUS ACT
productbenaming	Commando- en meldapparatuur
uitvoering van het product	Noodstop-paddenstoeldrukknop
bestelnr. fabrikant	
- van de bijgeleverde contactmodule - van de bijgeleverde houder - van de bijgeleverde bediening - van het bijgeleverde toebehoren	3SU1400-1AA10-1CA0 3SU1550-0AA10-0AA0 3SU1050-1HB20-0AA0 3SU1900-0BC31-0AT0

Activeringselement:

uitvoering van het bedieningselement	Noodstop-paddenstoeldrukknop, niet overbrugbaar
werkwijze van het bedieningselement	Vergrendelend
productuitbreiding optioneel verlichtingsmiddel	Geen
kleur	
van het bedieningselement	Rood
materiaal van het bedieningselement	kunststof
vorm van het bedieningselement	rond
buitendiameter van het bedieningselement	40 mm
aantal contactmodules	1
aard van de ontgrendeling	draaiende ontgrendeling

Frontring:

productbestanddeel frontring	Geen
------------------------------	------

Houder:

materiaal van de houder	Metaal
-------------------------	--------

Weergave:

aantal LED-modules	0
--------------------	---

Algemene technische gegevens:

productfunctie	
• het positief openen	Ja
• NOODSTOP-functie	Ja
• NOOD-HALT-functie	Ja
productbestanddeel	
• verlichtingsmiddel	Geen
isolatiespanning	
• nominale waarde	500 V
verontreinigingsgraad	3
schokbestendigheid	
• volgens IEC 60068-2-27	halve sinusgolf 50g / 11 ms
trillingsbestendigheid	
• volgens IEC 60068-2-6	10 ... 500 Hz: 5g
stootspanningsvastheid nominale waarde	6 kV
schakelfrequentie maximaal	600 1/h
mechanische levensduur (schakelcycli)	
• typisch	300 000
elektrische levensduur (schakelcycli)	
• typisch	300 000
thermische stroom	10 A
beschermingsklasse IP	IP66, IP67, IP69 (IP69K)
• van de aansluitklem	IP20
componentcodering	
• volgens EN 61346-2	S
• volgens EN 81346-2	S
uitvoering van de smeltpatroon voor kortsluitbeveiliging van de hulpchakelaar bij toewijzingsklasse 1 noodzakelijk	gG / Dz 10 A, snel / Dz 10 A
bedrijfsspanning	
• nominale waarde	5 ... 500 V

Vermogenselektronica:

contactbetrouwbaarheid	Een verkeerde schakeling per 100 mln. (17 V, 5 mA), een verkeerde schakeling per 10 mln. (5 V, 1 mA)
-------------------------------	--

Hulpstroomkring:

aantal verbreekcontacten	
• voor hulpcontacten	1
aantal maakcontacten	
• voor hulpcontacten	0
aantal wisselcontacten	
• voor hulpcontacten	0

uitvoering van het contact van de hulpcontacten	Zilverlegering
---	----------------

Aansluitingen/ klemmen:

uitvoering van de elektrische aansluiting • van modules en toebehoren	Schroefaansluiting
aard van de aansluitbare kabeldoorsnede • eenaderig met adereindhuls • eenaderig zonder adereindhuls • fijnaderig met adereindhuls • fijnaderig zonder adereindhuls • bij AWG-leidingen	2x (0,5 ... 0,75 mm ²) 2x (1,0 ... 1,5 mm ²) 2x (0,5 ... 1,5 mm ²) 2x (1,0 ... 1,5 mm ²) 2x (18 ... 14)
aanhaalmoment • voor hulpcontacten bij schroefaansluiting	0,8 ... 0,9 N·m

Veiligheid:

B10-waarde bij hoge oproepfrequentie volgens SN 31920	100 000
--	---------

Omgevingsomstandigheden:

omgevingstemperatuur • tijdens bedrijf • tijdens opslag	-25 ... +70 °C -40 ... +80 °C
---	----------------------------------

Inbouw/ bevestiging/ afmetingen:

bevestigingswijze • van modules en toebehoren	frontplaatbevestiging
hoogte	40 mm
breedte	30 mm
vorm van de inbouwopening	rond
inbouwdiameter	22 mm

Toebehoren:

aantal onderlegplaatjes	1
markering van het onderlegplaatje	NOOD-HALT
kleur van het onderlegplaatje	Geel

Approbaties/ certificaten:

Verdere informatie

Informatie- en downloadcenter (catalogi, brochures,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (online-bestelsysteem)

<http://www.siemens.com/industrymall>

CAX-online-generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU11501HB201CH0>

Service&Support (handboeken, gebruiksaanwijzingen, certificaten, prestatiegrafieken, FAQ's,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/nl/ps/3SU11501HB201CH0>

Fotodatabank (productfoto's, 2D-maatschetsen, 3D-modellen, apparaatschakelschema's, EPLAN macro's, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU11501HB201CH0&lang=en



-S

.1
NC

NC
.2

Laatste wijziging:

27.04.2015