


## DigiLevel Plus



Digitale elektronische waterpassen:  
exact en gebruikersvriendelijk

Rev.1.116



- **De waterpas die overall meedenkt:** de intelligente waterpas met verticaal en horizontaal hoekdisplay.
- **Referentiefunctie** voor de overdracht van hoeken
- **Omschakelbare eenheden:** ° graad, %, mm/m
- **Optimaal gebruik door middel van AutoSound:** de horizontale, verticale en 45°-positie wordt ter ondersteuning weergegeven met een akoestisch signaal – handig bij de uitlijning van voorwerpen.
- **FlipDisplay:** Bij metingen boven hoofdhoogte draait het display automatisch mee. Zo is het verlichte display onder alle omstandigheden goed leesbaar.
- **Kalibreerfunctie** voor re-kalibratie van de sensor en de verbetering van de meetnauwkeurigheid
- verlicht display
- verticale en horizontale libel
- gefreesd meetoppervlak
- sterke magneten

### TECHNISCHE GEGEVENS

**EXACTHEID** van de elektronische meting  
± 0,1° bij 0° ... 1°  
± 0,1° bij 89°...90°  
± 0,2° bij 1° ... 89°

**WEERGAVENAUWKEURIGHEID**  
1 decimaalcijfer

**LIBELNAUWKEURIGHEID** ± 1 mm/m

**BEDRIJFSTEMPERATUUR** 0 ... 50 °C

**OPSLAGTEMPERATUUR** -20 °C ... 70 °C

**STROOMVERZORGING**  
2 x 1,5V (type AAA/LR03)

**GEWICHT** met batterijen

**25 cm** 315 g  
**40 cm** 495 g  
**60 cm** 675 g  
**80 cm** 890 g  
**100 cm** 1085 g  
**120 cm** 1265 g

**AFMETINGEN** (B x H x D)

**25 cm** 240 x 66 x 30 mm  
**40 cm** 400 x 66 x 30 mm  
**60 cm** 600 x 66 x 30 mm  
**80 cm** 800 x 66 x 30 mm  
**100 cm** 1000 x 66 x 30 mm  
**120 cm** 1200 x 66 x 30 mm



Verlicht display



Magnetisch



AutoSound bij  
0°/45°/90°/135°/180°



### DigiLevel Plus

inclusief transporttas  
+ batterijen (2 x 1,5 V type AAA)

**Verpakkingsformaat** (B x H x D)

**25 cm** 120 x 310 x 67 mm  
**40 cm** 400 x 66 x 65 mm  
**60 cm** 600 x 66 x 65 mm  
**80 cm** 800 x 66 x 65 mm  
**100 cm** 1000 x 66 x 65 mm  
**120 cm** 1200 x 66 x 65 mm

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-CODE	VE
DigiLevel Plus 25 cm	081.249A	4 021563 699315	5
DigiLevel Plus 40 cm	081.250A	4 021563 690664	5
DigiLevel Plus 60 cm	081.251A	4 021563 690671	5
DigiLevel Plus 80 cm	081.252A	4 021563 690688	5
DigiLevel Plus 100 cm	081.253A	4 021563 690695	5
DigiLevel Plus 120 cm	081.254A	4 021563 690701	5

